

飞利浦
Hi-fi 耳机

震撼的低音

SHP8500



动态 hi-fi 音效

钹制扬声器驱动器带有舒适、可完全调节的耳机，可提供动态音效

完美的聆听体验

- 40 毫米喇叭驱动器可确保传输的声音不会失真
- 盖住整个耳朵使声音效果更佳
- 高品质的线性晶体无氧铜电缆

您会忘记原来您已戴上它们!

- 删除
- 易用可调节头带确保最舒适

随时准备好

- 3 米长的缆线是使用耳机的理想长度
- 单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感
- 镀金适配器可实现非常可靠的连接

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

声音

- 原声系统：开放
- 磁铁型：钕制
- 频率响应：10 - 28 000 赫兹
- 阻抗：32 欧姆
- 最大输入功率：1500 mW
- 灵敏度：106 分贝
- 扬声器直径：40 毫米

连接

- 线缆接口：单面
- 线缆长度：3 米
- 接头末端：镀金

附件

- 适配器插头：镀金 3.5 - 6.3 毫米
- 随附：维可牢线缆绑带

包装尺寸

- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（宽 x 高 x 厚）：
23.5 x 25.5 x 11.3 厘米
- 总重：0.56 千克

- 净重：0.29 千克
- 自重：0.27 千克
- EAN: 87 10895 95750 2
- 随附产品数量：1
- 包装类型：箱体

外箱

- 总重：9.8 千克
- 外箱（L x（宽 x 高））：52.8 x 38.5 x 61.1 厘米
- 净重：3.48 千克
- 自重：6.32 千克
- EAN: 87 10895 95752 6
- 用户包装数量：12

内箱

- 总重：2.06 千克
- 内箱（L x（宽 x 高））：34.5 x 25 x 28 厘米
- 净重：1.68 千克
- 自重：0.38 千克
- EAN: 87 10895 95751 9
- 用户包装数量：3

产品亮点

3 米线缆

适宜的线缆长度使您可在使用耳机时更加自如地移动。

40 毫米喇叭驱动器

40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

删除

单面导线

线缆便利地仅连接到一侧，大大减少线缆混乱，并且便于在存放时收线。

易用可调节头带

易调节的装置在耳垫和耳朵之间提供舒适贴合的防声封条，确保实现最佳性能。

镀金适配器

无论您的音频设备配备 3.5 毫米插孔还是 6.35 毫米插孔，都能确保连接良好并且声音质量高。

标准尺寸耳机

标准尺寸耳机不但能盖住您的整个耳朵，从而使声音效果更佳，而且还有足够的空间放置更大的、性能更佳的驱动器。

LC-OFC 电缆

这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。

