




飞利浦
HiFi 立体声耳机

SHP8900



超清晰音质

HiFi

可完全调节的舒适耳机带有钹制扬声器驱动器，可提供超清晰音质和更宽的频率响应

完美的聆听体验

- 50 毫米喇叭驱动器可确保声音不会失真
- 盖住整个耳朵使声音效果更佳
- 高品质的线性晶体无氧铜电缆

您会忘记原来您已戴上它们！

- 人机工学耳垫使配戴更加舒适而且还能改善低音效果
- 易用可调节头带确保最舒适
- 可呼吸的头带增加了长时间使用的舒适感

常待机

- 24k 镀金适配器可实现非常可靠的连接
- 单侧电缆可以减少电缆混乱并增加舒适感
- 4 米可分离电缆可以延长产品的使用寿命，还方便存放
- 独有的可分离式电缆锁定机制
- 包括存储袋

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格**音响**

- 原声系统：打开
- 磁铁型：钕制
- 频率响应：5 - 30 000 赫兹
- 阻抗：32 欧姆
- 最大输入功率：1500 mW
- 灵敏度：106 dB
- 扬声器直径：50 毫米

连接

- 电缆接口：单面
- 电缆长度：4 米
- 可分离电缆
- 接头末端：24k 镀金

附件

- 适配器插头：24k 镀金 3.5-6.3 毫米适配器插头
- 精美软袋：包括方便存储袋
- 维可牢缆线绑带：随附维可牢缆线绑带

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)) :
24 × 28.3 × 15 厘米
- 净重：0.78 千克
- 净重：0.38 千克
- 自重：0.4 千克

外箱

- 净重：13.2 千克
- 外箱 (L × (宽 × 高)) : 52.2 × 48.1 × 65.5 厘米
- 净重：4.56 千克
- 自重：8.64 千克

内箱

- 净重：2.89 千克
- 内箱 (L × (宽 × 高)) : 47 × 25 × 31 厘米
- 净重：2.34 千克
- 自重：0.55 千克

产品集锦**50 毫米喇叭驱动器**

50 毫米喇叭驱动器具有敏感的合成聚脂薄膜材料以及钕磁电路，可以产生震撼但绝不失真的声音。

人体工学耳垫

符合人机工学的耳垫采用豪华材料制成，不但配戴更加舒适而且由于减少了声音外泄而使得低音效果更加震撼。

LC-OFC 电缆

这种电缆使用极纯铜导线，可以将传输损失降到最小，为耳机提供极佳的信号质量，您可以欣赏到很纯的声音。

单面导线

电缆便利地仅连接到一侧，大大减少电缆混乱，并且便于在存放时收线。

4 米可分离电缆

可分离电缆连接或存放非常方便，能够切实满足您的需要。

易用可调节头带

易调节的装置在耳垫和耳朵之间提供舒适贴合的防声封条，确保实现最佳性能。

可呼吸的头带

带有会呼吸网孔的软质“自适应”头带，即便使用时间再长，也能令您感受到凉爽和舒适的快意。

独有的电缆锁定机制

关怀无所不在，体贴无微不至！音响工程师精心设计的锁定机制可避免可分离式电缆因意外松动而脱落。



发行日期 2009-02-12

版本：3.0.5

12 NC: 9082 100 08078
EAN: 87 10895 96246 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com