




Philips
Tai nghe thể thao nhét
trong tai

ActionFit
Cam & Đen



SHQ1017



Chống dính mồ hôi

với mic và điều khiển từ xa iPhone

Được làm từ vật liệu chống vi trùng và chống thấm nước, những tai nghe này được thiết kế dành cho người yêu thích thể dục. Chiều dài dây cáp cũng có thể điều chỉnh tùy ý, lý tưởng khi sử dụng với băng tay thể thao hoặc cho mục đích sử dụng chung.

Cải tiến cho vận động viên

- Thiết kế siêu nhẹ
- Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời
- Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm nằm thoải mái bên trong đôi tai bạn

Được thiết kế để sử dụng năng động

- Không thấm mồ hôi
- Kẹp cáp
- Chiều dài cáp tùy chỉnh

Tiếp sinh lực cho bạn

- Âm thanh stereo âm trầm to khỏe - tiếp sức cho hoạt động tập luyện
- Mic và kiểm soát âm nhạc

Cực kỳ thoải mái

- 3 kích thước miếng đệm tai để tùy chỉnh cho vừa khớp



PHILIPS

Những nét chính

Không thấm mồ hôi



Được thiết kế với đầu niêm phong chống thấm nước để bảo vệ tai nghe do hư hỏng liên quan đến mồ hôi

Âm thanh stereo âm trầm to khỏe

Âm thanh được tinh chỉnh để nâng cao trải nghiệm thể thao - tiếp sức cho hoạt động tập luyện

Kẹp cáp



Kẹp giúp gắn cáp chắc chắn



Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm, có 3 cỡ



Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm có 3 cỡ của những tai nghe Philips này sẽ nằm vừa thoải mái trong tai bạn mà không thêm lực ấn nào lên tai, trong khi chặn lại tiếng ồn không muốn có.

Thiết kế siêu nhẹ

Thiết kế siêu nhẹ để vừa khớp thoải mái - thiết kế dành cho thể thao

Cáp 1,2 m

Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Chiều dài cáp tùy chỉnh

Cáp ngắn 60cm là thiết kế để sử dụng bằng tay. Bạn cũng có thể thay vừa khớp hoàn hảo khi sử dụng cáp mở rộng 60cm.

Vừa khớp tùy chỉnh

Miếng đệm tai mềm có ba kích thước cho phép bạn tùy chỉnh chiếc tai nghe Philips này vừa khớp với tai của bạn.

Mic và kiểm soát âm nhạc

Chiếc micrô đẹp tuyệt vời và bộ điều khiển cho phép bạn nói, nghe và điều khiển chiếc iPod/iPhone/iPad của bạn từ xa.

Các thông số

Âm thanh

- Màn chắn: Vòm mylar
- Phản hồi tần số: 30 - 20 000 Hz
- Trở kháng: 16 ôm
- Công suất vào tối đa: 10 mW
- Độ nhạy: 110 dB
- Bán kính loa: 13,5 mm
- Loại: Động
- Cuộn dây đồng lực: CCAW
- Dạng nam châm: Neodim

Tính kết nối

- Kết nối cáp: Hai dây song song, đối xứng
- Chiều dài cáp: 1.2 m
- Bộ kết nối: Stereo 3,5 mm
- Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: Được mạ vàng
- Loại cáp: OFC

Phụ kiện

- Hộp đựng: CÓ

Kích thước hộp đóng gói

- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 9,5 x 17,5 x 3 cm
- EAN: 69 23410 70892 9
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- Tổng trọng lượng: 0,07 kg
- Trọng lượng: 0,025 kg
- Trọng lượng bi: 0,045 kg
- Dạng đóng gói: Hộp

Hộp các tông ngoài

- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
- Tổng trọng lượng: 2,421 kg
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 39,2 x 23,2 x 25 cm
- Trọng lượng: 0,6 kg
- Trọng lượng bi: 1,821 kg
- EAN: 87 12581 59499 2

Hộp các tông trong

- EAN: 87 12581 59501 2
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Tổng trọng lượng: 0,259 kg
- Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
- Trọng lượng: 0,075 kg
- Trọng lượng bi: 0,184 kg

Tiện lợi

- Điều khiển âm lượng: CÓ

Tương thích với iPad

- Tương thích với: iPad, iPad 2

Tương thích iPhone

- Tương thích với: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Ngày phát hành
2013-12-16

Phiên bản: 4.1.3

12 NC: 8670 000 74605
EAN: 69 23410 70892 9

© 2013 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com