




Philips
Headset esportivo intra-auricular

ActionFit
Laranja e cinza



SHQ1217

À prova de suor

com controle remoto para iPhone e microfone

com controle remoto para iPhone e microfone

Inovação para atletas

- Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre
- Design extremamente leve
- Os protetores de silicone ultramacios se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos

Projetado para uso em movimento

- Clipe do cabo
- À prova de suor
- Comprimento do cabo ajustável

Energize-se

- Som estéreo com graves potentes — o combustível para seus exercícios
- Microfone e controle de músicas à prova d'água

Conforto máximo

- Três tamanhos de luvas auriculares para um encaixe personalizado

PHILIPS

Destaques

Cabo de 1,2 m

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Protetores de silicone ultramacios em 3 tamanhos



Os protetores de silicone ultramacios em 3 tamanhos se encaixam perfeitamente nos seus ouvidos, não incomodam e bloqueiam ruídos indesejados.

Som estéreo com graves potentes

Acústica precisa para aprimorar a experiência esportiva — o combustível para seus exercícios

Clipe do cabo



O clipe ajuda a prender o cabo com segurança

Comprimento do cabo ajustável

O cabo curto de 60 cm foi projetado para uso com fita de braço. Você também pode usar o cabo de extensão de 60 cm para encontrar um ajuste perfeito.

Encaixe personalizado

Três tamanhos de proteções auriculares macias para você personalizar os fones de ouvido Philips de acordo com as suas orelhas.

À prova de suor



Fones de ouvido projetados com uma vedação à prova d'água para evitar danos causados pelo suor

Design extremamente leve

Design extremamente leve para um encaixe confortável — projetado para quem pratica esportes

Microfone e controle de músicas



O microfone superfino e o controle permitem que você fale, ouça músicas e controle seu iPod/iPhone/iPad. E, como são feitos de materiais à prova d'água, você não precisa se preocupar com danos provocados por suor ou chuva. Você pode até lavá-los em água corrente para mantê-los limpos para a próxima maratona de exercícios.

Especificações

Áudio

- Diafragma: Cúpula de mylar
- Resposta de frequência: 30 - 20.000 Hz
- Impedância: 16 Ohm
- Tipo de ímã: Neodímio
- Entrada de energia máxima: 10 mW
- Sensibilidade: 110 dB
- Diâmetro da caixa acústica: 13,5 mm
- Tipo: Dinâmico
- Bobina de voz: CCAW

Conectividade

- Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabamento do conector: Folheado a ouro
- Tipo de cabo: OFC

Praticidade

- Controle do volume

Acessórios

- Estojo de transporte

Dimensões da embalagem

- EAN: 69 23410 71652 8
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Blister
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- Peso bruto: 0,056 kg
- Peso líquido: 0,013 kg
- Peso da embalagem: 0,043 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem interna

- GTIN: 2 69 23410 71652 2
- Número de embalagens para o cliente: 3
- Peso bruto: 0,205 kg
- Embalagem interna (L x L x A): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Peso líquido: 0,039 kg
- Peso da embalagem: 0,166 kg

Embalagem externa

- GTIN: 1 69 23410 71652 5
- Número de embalagens para o cliente: 24
- Peso bruto: 1,93 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 38,4 x 17,9 x 24,5 cm
- Peso líquido: 0,312 kg
- Peso da embalagem: 1,618 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 1,8 x 3,2 x 1,4 cm
- Peso: 0,013 kg



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 1.1.5

12 NC: 8670 000 93008
EAN: 06 92341 07165 28

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com