

Philips
ชุดหูฟังอินเอียร์แบบสปอร์ต

ActionFit
สีส้มและสีเทา



SHQ1217

กันเหงื่อ

มีรีโมทคอนโทรลของ iPhone และไมโครโฟน

มีรีโมทคอนโทรลของ iPhone และไมโครโฟน

นวัตกรรมสำหรับนักกีฬา

- สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด
- ออกแบบใหม่สำหรับหน้าหนักเบาเป็นพิเศษ
- หูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ สวมใส่สบาย

ออกแบบเพื่อการใช้งานที่คล่องตัว

- ทุัดสาย
- ป้องกันเหงื่อ
- สายเคเบิลปรับความยาวได้

เติมพลังความสดชื่นให้กับคุณ

- เสียงสเตอริโอเบสที่โดดเด่น เติมชีวิตชีวาให้การออกกำลังกาย
- ไมโครโฟนกันน้ำและการควบคุมเพลง

สะดวกสบายสูงสุด


- ฝาครอบหูฟังมี 3 ขนาดเพื่อความพอดีที่ปรับแต่งได้

PHILIPS

สายเคเบิลยาว 1.2 ม.

สายเคเบิลยาวกำลังดี
ให้อิสรระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

หูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 ขนาด



หูฟังซิลิโคนที่นุ่มเป็นพิเศษทั้ง 3 ขนาดจาก Philips
สวมใส่สบายโดยไม่เพิ่มแรงกดให้กับหู
อีกทั้งยังช่วยขจัดเสียงรบกวนอันไม่พึงประสงค์จากกาย
นอกอีกด้วย

เสียงสเตอริโอเบสที่โดดเด่น

การตั้งเสียงอะคูสติกช่วยยกระดับการเล่นกีต้าของคุณ
เต็มชีวิตซ้ำๆให้กับการออกกำลังกาย

ที่รัดสาย



ที่รัดที่ช่วยยึดสายให้เข้าที่


สายเคเบิลปรับความยาวได้

สายเคเบิลเส้นสั้นมีความยาว 60 ซม.
ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับปลอกแขน ซึ่งความยาว
60 ซม.
นี้สามารถนำมาใช้เป็นสายเคเบิลต่อขยายได้อีกด้วย

ความพอดีที่ปรับแต่งได้

ฝาครอบหูฟังสีส้มสามขนาดจาก Philips
ช่วยให้คุณปรับแต่งความพอดีให้เหมาะกับหูของคุณ

ป้องกันเหงื่อ



การออกแบบที่มีหมึกกันน้ำเพื่อปกป้องหูฟังจากความ
เสียหายที่เกิดจากเหงื่อ

ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ

ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษสวมใส่สบาย
ออกแบบสำหรับการเล่นกีฬา

ไมโครโฟนและการควบคุมเพลง



ไมโครโฟนรูปทรงเพรียวบางและตัวควบคุมที่ช่วยให้
คุณสนทนา ฟังและควบคุม iPod/iPhone/iPad
ของคุณจากระยะไกลได้
ชุดหูฟังผลิตจากวัสดุกันน้ำจึงหมดกังวลเรื่องการเปียก
ฝนหรือเหงื่อ
ทั้งยังสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้อีกด้วยเพื่อให้สะอาดแ
ลสะชื่นพร้อมใช้งานเสมอ

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ใต้อะแฟรม: Mylar Dome
- การตอบสนองต่อความถี่: 30 - 20 000 เฮิรตซ์
- ความต้านทาน: 16 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอ ไดเมียม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 10 mW
- ความไว: 110 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 13.5 มม.
- ประเภท: ไดนามิค
- คอยล์เสียง: CCAW

การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: ขนาสองสาย, สมมาตร
- ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
- ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง
- ประเภทสายเคเบิล: OFC

สะดวกสบาย

- การควบคุมระดับเสียง: ผ่านการรับรอง

อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋าใส่: ผ่านการรับรอง

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 69 23410 71702 0
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: ตัวอย่าง
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
9.5 x 17.5 x 2.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.054 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.0202 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.0338 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: ตัวอย่าง

ด้านในกล่อง

- GTIN: 2 69 23410 71702 4
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
- น้ำหนักสุทธิ: 0.195 กก.
- ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
18 x 8.2 x 10.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.0606 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.1344 กก.

ด้านนอกกล่อง

- GTIN: 1 69 23410 71702 7
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
- น้ำหนักสุทธิ: 1.843 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
38 x 18.1 x 24.8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.4848 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 1.3582 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 3 x 8 x 2.8 ซม.
- น้ำหนัก: 0.0202 กก.



วันที่ออก 2015-02-22

เวอร์ชัน: 1.1.4

12 NC: 8670 000 93351
EAN: 06 92341 07170 20

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com