


飛利浦
運動耳塞式耳機

ActionFit
橘色和灰色



SHQ1217



防汗

採用 iPhone 遙控器與麥克風

採用 iPhone 遙控器與麥克風

為了滿足運動員需求的創新設計

- 1.2 公尺長的纜線適合戶外使用
- 超輕型設計
- 超軟矽質耳機套能讓您舒適地配戴於耳朵上

專為動態活動而設計

- 電線收納夾
- 防汗
- 自訂纜線長度

活力奔放

- 強力低音立體聲 - 讓您運動時精力充沛
- 防水麥克風與音樂控制

極致舒適

- 3 種大小耳套，自由配戴

PHILIPS

焦點

1.2 公尺纜線

配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

具備 3 種尺寸的超軟矽質耳機套



這款飛利浦耳機具備 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，能讓您舒適地配戴於耳朵上，不會緊壓雙耳同時又能隔絕刺耳噪音。

強力低音立體聲

精密調校過的音效，讓您運動時精力充沛，提升您的運動體驗

電線收納夾



收藏夾有助於固定纜線


自訂纜線長度

60 公分短纜線設計搭配臂環使用。您也可以使用 60 公分延長線找出最完美貼合的方式。

自由配戴

飛利浦耳機具備三種大小的軟質耳套，讓您自行選擇貼合耳朵的款式。

防汗



採用防水密封設計，保護您的耳機不因汗水而受損

超輕型設計

超輕型設計，配戴舒適，是運動時的理想選擇

麥克風與音樂控制



超時尚麥克風與遙控器可讓您遠端操控 iPod/iPhone/iPad，盡情交談，享受音樂。採防水材質設計，您永遠不需擔心會遭汗水或雨水而損壞。您甚至可以拿到水龍頭下沖洗，讓每次的運動健身都能感到煥然一新。

規格

音效

- 振膜：Mylar Dome
- 頻率反應：30 - 20 000 Hz
- 阻抗：16 歐姆
- 磁鐵類型：鈦
- 最大功率輸入：10 mW
- 敏感度：110 dB
- 喇叭直徑：13.5 公釐
- 類型：動態
- 音圈：CCAW

連線

- 纜線連接：平行對稱設計
- 纜線長度：1.2 公尺
- 接頭：3.5 公釐立體聲
- 連接器表面處理：鍍金
- 纜線類型：OFC

便利

- 音量控制：是

配件

- 攜帶盒：是

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 71702 0
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：展示用產品
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：9.5 x 17.5 x 2.5 cm
- 總重：0.054 kg
- 淨重：0.0202 kg
- 皮重：0.0338 kg
- 貨架放置類型：展示用產品

內紙箱

- GTIN: 2 69 23410 71702 4
- 包裝數：3
- 總重：0.195 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：18 x 8.2 x 10.5 cm
- 淨重：0.0606 kg
- 皮重：0.1344 kg

外紙箱

- GTIN: 1 69 23410 71702 7
- 包裝數：24
- 總重：1.843 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：38 x 18.1 x 24.8 cm
- 淨重：0.4848 kg
- 皮重：1.3582 kg

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：3 x 8 x 2.8 cm
- 重量：0.0202 kg



發行日期 2015-02-26

版本：1.1.4

12 NC: 8670 000 93351
EAN: 69 23410 71702 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com