


Philips  
運動耳塞式耳筒

ActionFit  
橙色和灰色



SHQ1217



## 防汗

具備 iPhone 遙控與咪高風

具備 iPhone 遙控與咪高風

### 瞄準運動員需求的創新設計

- 1.2 米長的纜線最適合戶外使用
- 超輕設計
- 超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合

### 為活動型人士而設

- 電線收藏夾
- 防汗設計
- 可調整纜線長度

### 使人充滿活力

- 重低音立體聲音效 - 燃燒激情
- 防水型咪高風和音樂控制

### 極度舒適

- 3 種尺寸的耳塞，貼合度可調整

PHILIPS

## 產品特點

### 1.2 米線纜

配合最理想長度的纜線，您可自由放置您的音響裝置。

### 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩



Philips 耳筒有 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合，在不令其受壓的同時又可阻隔嘈雜噪音。

### 重低音立體聲音效

音效清晰，可增強運動體驗 - 燃燒激情

### 電線收藏夾



收藏夾可安全收納電線

### 可調整纜線長度

專為腕帶而設計的 60 厘米短纜線。您亦可透過使用 60 厘米延長線找到完美的貼合感覺。

### 貼合度可調整

3 種尺寸的軟耳塞，能讓您自由調整 Philips 耳筒的貼合度。

### 防汗設計



防汗液密封設計可保護您的耳筒不被汗液浸蝕

### 超輕設計

超輕設計便於舒適佩戴 - 專為運動而設

### 咪高風和音樂控制



超時尚的咪高風和控制器，能讓您遠端通話、聆聽和控制 iPod/iPhone/iPad。並且，由於採用防水型材料製作，您永遠都無需擔心因為汗水或雨水而導致損壞。您甚至可以在水管下清洗以保持乾淨，進而為下一次鍛煉提供清新的感覺。

## 規格

### 音效

- 振動膜：Mylar dome
- 頻率響應：30 - 20 000 Hz
- 阻抗：16 Ohm
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 最大輸入電量：10 mW
- 敏感度：110 dB
- 喇叭直徑：13.5 毫米
- 類型：動態
- 音圈：CCAW

### 連接

- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：1.2 米
- 連接器：3.5 毫米立體聲
- 連接器設備：鍍金
- 纜線類型：OFC

### 便利

- 音量控制

### 配件

- 便攜盒

### 包裝尺寸

- EAN: 69 23410 71702 0
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：9.5 x 17.5 x 2.5 厘米
- 總重量：0.056 千克
- 淨重：0.013 千克
- 淨包裝重量：0.043 千克
- 貨架佈置類型：雙

### 內紙箱

- GTIN: 2 69 23410 71702 4
- 產品包裝數目：3
- 總重量：0.205 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高)：18 x 8.2 x 10.5 厘米
- 淨重：0.039 千克
- 淨包裝重量：0.166 千克

### 外盒

- GTIN: 1 69 23410 71702 7
- 產品包裝數目：24
- 總重量：1.93 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：38.4 x 17.9 x 24.5 厘米
- 淨重：0.312 千克
- 淨包裝重量：1.618 千克

### 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：1.8 x 3.2 x 1.4 厘米
- 重量：0.013 千克



出版日期 2013-12-15

版本：1.1.3

12 NC: 8670 000 93351  
EAN: 06 92341 07170 20

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)