




Philips ActionFit
Sportsøretelefoner

8,6mm drivere / åpen bakside
Ørepropp



SHQ1300LF

Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

Sikker tilpassing og veldig lett

Sett ny personlig rekord med de lette Actionfit SHQ1300-hodetelefonene. Takket være drivere med høy ytelse og en C-formet stabiliseringslås tåler de både svette og regn, leverer kraftfull bass og har optimal komfort.

Intensitet

- Lyd av høy ytelse gir deg bedre yteevne
- Åpen akustisk design gjør deg oppmerksom på omgivelsene

Freedom

- Vekt på kun 5,7 g gir ultimat komfort*
- C-formet øretupp holder hodetelefonene på plass
- Øretupper i tre størrelser for optimal passform
- Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

beskyttelse

- Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet
- Tåler svette og regn – perfekt for all slags trening
- Sporty bæreseske for enkel oppbevaring



reddot award 2015
winner

PHILIPS

Sportsøretelefoner
8,6mm drivere / åpen bakside Ørepropp


Høydepunkter

Øretupper i tre størrelser



Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Kabelklemme



En kabelklemme følger med når du kjøper ActionFit-øretelefonene, og sørger for at ledningene ikke er i veien når du ligger i hardtrening.

Sporty bæreeske for enkel

Sporty bæreeske for enkel oppbevaring

C-formet stabiliserende øretupp




C-formede øretupper i gummi gjør at ActionFit-øretelefoner sitter godt i øret, slik at du kan fokusere på treningen og ikke på å holde dem på plass.

Lyd av høy ytelse



8,6 mm neodymdrivere serverer deg med lyd av høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

Kevlar®-forsterket kabel



Kevlar®-forsterkede hodetelefoner overlever selv de hardeste treningsøktene.

Svette- og fuktighetstett



Svette eller regn er ingen hindring når du legger deg i hardtrening og hører på favorittlåtene dine. Disse ActionFit-sportshodetelefonene er laget med materialer som er svettebestandige og vanntette, noe som gjør dem til en perfekt treningspartner uansett vær.

SHQ1300LF/00

Spesifikasjoner

Lyd

- Membran: PET
- Frekvensområde: 15–22 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Følsomhet: 107 dB
- Maksimal inngangseffekt: 10 mW
- Høyttalerdiameter: 13,6 mm
- Akustisk system: Halvlukket
- Magnettype: Neodym

Utforming

- Farge: Limegul og hvit

Tilkoblingsmuligheter

- Kontakt: 3,5 millimeter
- Kabellengde: 1,2 m
- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kontaktoverflate: Gullbelagt

Tilbehør

- Oppbevaringsetui
- Kabelhåndtering: Kabelklemme



Utgivelsesdato
2016-07-25

Versjon: 3.2.3

12 NC: 8670 001 21369
EAN: 06 92597 07002 69

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Sertifisert IPX4 og IPX7 for hodetelefoner og IPX2 for hodesett.