



Philips ActionFit
Spor kulaklık

8,6 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık



SHQ1300PK

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Güvenli uyum ve ultra hafiflik

Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1300 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüler ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar.

Yoğunluk

- Yüksek performanslı ses en üst seviyede performans sağlar
- Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar

Freedom

- 5,7 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*
- C şeklinde sabitleyici uç kulaklığın yerinde durmasını sağlar
- En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu
- Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

Koruma

- Tere ve neme dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal
- Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® Destekli kablo
- Kolay saklama için sportif taşıma çantası



reddot award 2015
winner

PHILIPS

Spor kulaklık
8,6 mm sürücülü/arkası açık Kulaklık


Özellikler

3 kulaklık boyutu seçeneği



En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

Kablo klipsi



ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

Kolaylık için spor taşıma çantası


Kolay saklama için sportif taşıma çantası

C şeklinde sabitleyici uç




C şeklinde kauçuk uçlar Actionfit kulaklıkların kulağınıza sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlar ve böylece kulaklıkla uğraşmadan egzersize konsantre olabilirsiniz.

Yüksek ses performansı



8,6 mm neodimyum sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

Kevlar® Destekli kablo



Kevlar® destekli kulaklık kabloları en zorlu egzersizlere dayanacak kadar sağlamdır.

Ter ve nem geçirmez



Ter veya yağmur en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek sınırlarınızı zorlamanıza artık engel olmayacak. Actionfit spor kulaklık malzemeleri, ter ve su geçirmezlik sayesinde hava nasıl olursa olsun en iyi egzersiz arkadaşınızdır.

SHQ1300PK/00

Teknik Özellikler

Ses

- Diafram: PET
- Frekans tepkisi: 15 - 22 000 Hz
- Empedans: 32 Ohm
- Hassasiyet: 107 dB
- Maksimum güç girişi: 10 mW
- Hoparlör çapı: 13,6 mm
- Akustik sistem: Yarı kapalı
- Manyetik tipi: Neodimyum

Tasarım

- Renk: Pembe

Bağlantı

- Konektör: 3,5 mm
- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
- Konektör kaplaması: Altın kaplama

Aksesuarlar

- Saklama çantası
- Kablo yönetimi: Kablo klipsi



Yayın tarihi 2016-08-02

Sürüm: 4.2.3

12 NC: 8670 001 21279
EAN: 69 25970 70014 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* IPX4 Onaylı. Kulaklıklarda IPX7 ve IPX2 onaylı.