



Philips ActionFit
带麦克风的运动耳机

8.6 毫米驱动器 / 开放式后盖
耳塞式耳机

SHQ1305LF

随心所欲，体验自由

佩戴稳固，超级轻便

用羽量般轻盈的 Actionfit SHQ1305 耳机创造新的个人记录。防汗且防雨，这些坚固的耳机保证了强劲的低音和最舒适佩戴，这归功于高性能驱动器和 C 形稳定锁。

保护

- 运动型便携袋，便于存放
- 凯夫拉尔® 加固线缆，超级耐用
- 防汗防雨 - 尤为适合训练使用

自由

- 3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适
- 5.7 克超轻盈设计，带来极致的舒适度*
- 随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼
- C 形稳定耳塞套，确保耳机固定到位

高强度

- 高性能音质，带来最佳表现
- 开放式声学设计，让您随时了解周边情况


轻松保持联络

- 遥控器和麦克风，便于从聆听音乐切换为通话

PHILIPS

产品亮点

3 种尺寸耳塞套任选




3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

5.7 克超轻盈设计*



这些 Actionfit 运动耳机仅有 5.7 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。

线夹



ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。

运动型便携袋，便于存放

运动型便携袋，便于存放

C 形稳定耳塞套



C 形涂胶耳塞套可确保 Actionfit 耳机在耳中稳定定位，让您心无旁骛，专注于训练。

免提通话



遥控器和麦克风，便于从聆听音乐切换为通话

高性能音质



8.6 毫米钹制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到最佳水平。

凯夫拉尔® 加固线缆



凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任最严苛的训练。

开放式声学设计



这些 ActionFit 耳机不会阻隔声音，让您随时了解周边情况，始终确保安全，尤其是在户外锻炼时。开放式声学平台可提供优质音效，而不会将您与周围环境隔绝开来。

防汗防湿



汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

规格

声音

- 原声系统: 半封闭式
- 频率响应: 15 - 22000 赫兹
- 单元直径: 13.6 毫米
- 隔音膜: PET
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 10 mW
- 灵敏度: 107 dB

连接

- 线缆接口: 两边、对称
- 接口末端: 镀金
- 线缆长度: 1.2 米
- 连接口: 3.5 毫米

外箱

- 长度: 38 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 18.1 厘米
- 总重: 1.9326 千克
- 高度: 24.8 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70528 5
- 净重: 0.5856 千克
- 自重: 1.347 千克

内箱

- 长度: 18 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 8.2 厘米

- 高度: 10.5 厘米
- 净重: 0.0732 千克
- 总重: 0.2062 千克
- 自重: 0.133 千克
- GTIN: 2 69 25970 70528 2

包装尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 包装类型: 塑封包装
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 9.5 厘米
- 厚度: 2.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70528 8
- 总重: 0.0584 千克
- 净重: 0.0244 千克
- 自重: 0.034 千克

产品尺寸

- 高度: 8 厘米
- 宽度: 3 厘米
- 厚度: 2.8 厘米
- 重量: 0.0244 千克

附件

- 存储袋
- 线缆管理: 线夹

设计

- 颜色: 橙黄色和白色



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.3

EAN: 69 25970 70528 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com