


Philips ActionFit
Sporthörlurar

8,6 mm-högtalarelement, sluten
baksida
In-ear



SHQ2300LF

Upplev frihets känslan. Låt inget stoppa dig

Säker passform och lätt

Tack vare en unik stabilitetsring sitter dina Actionfit SHQ2300-hörlurar ordentligt fast i öronen oavsett vad du gör. Nu kan du fokusera på träningen utan att oroa dig över att hörlurarna ska trilla ur.

Ta i mer

- Ljud med höga prestanda ljud ger toppkvalitet
- Sätt i hörlurarna och få ljudisolering

Freedom

- 4,3 g ultralätt design ger bästa komfort*
- Stabilitetsring ger säkrare passform i örat
- Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform
- Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

skydd

- Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass
- Kevlar®-förstärkt sladd för överträffad hållbarhet
- Sportigt fodral för enkel förvaring

PHILIPS

Sporthörlurar
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida In-ear

SHQ2300LF/00


Funktioner

Öronsnäckor i 3 storlekar




Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

4,3 g ultralätt design*



De här Actionfit-hörlurarna väger bara 4,3 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Sladdklämma



En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.

Sportigt fodral för enkel


Sportigt fodral för enkel förvaring

Ljud med höga prestanda



8,6 mm neodymiumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

Kevlar®-förstärkt sladd



Kevlar®-förstärkta hörlurssladdar är så tåliga att de klarar också de tuffaste träningspassen.

Stabilitetsring




En gummerad stabilitetsring på hörlurarna låser dem på plats när du sätter dem i öronen

så att du aldrig behöver oroa dig för att de ska ramla ur.

Ljudisolering

Sätt i hörlurarna och få en tät försegling i öronkanalen som ger en stark isolerande effekt. Våra ovala akustiska rör är ergonomiskt optimerade för utmärkt passform.

Skydd mot svett och fukt



Svett och regn kommer inte längre att hindra dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta träningspartnern oavsett väder.

Specifikationer

Ljud

- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 107 dB
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Magnettyp: Neodymium
- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensåtergivning: 7–24 000 Hz

Design

- Färg: Limegul och vit

Anslutningar

- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad

Tillbehör

- Kabelhantering: Sladdklämma
- Förvaringsfodral

Förpackningens mått

- EAN: 69 25970 70027 6
- Förpackningens mått (B x H x D):
9,5 x 17,5 x 2,5 cm

- Bruttovikt: 0,0525 kg
- Nettovikt: 0,0185 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister
- Taravikt: 0,034 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Inre kartong

- Bruttovikt: 0,1885 kg
- GTIN: 2 69 25970 70027 0
- Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Nettovikt: 0,0555 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,133 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,791 kg
- GTIN: 1 69 25970 70027 3
- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Nettovikt: 0,444 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 1,347 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
- Vikt: 0,0185 kg



Publiceringsdatum
2017-03-29

Version: 3.2.3

12 NC: 8670 001 21371
EAN: 06 92597 07002 76

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com