

Philips ActionFit
运动耳机

8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖
耳塞



SHQ2300LF

随心所欲，体验自由

佩戴稳固，轻便设计

将 Actionfit SHQ2300 耳机稳固放入耳中，独特的稳定环让您随心所欲，轻松运动。只需专注于训练，根本不用担心耳机会滑出。

保护

- 运动型便携袋，便于存放
- 凯夫拉尔® 加固线缆，超级耐用
- 防汗防湿 - 尤为适合训练使用

推动更有力

- 高性能音质，带来最佳表现
- 塞入式耳机，带来卓越的隔音效果

自由

- 3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适
- 随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼
- 4.3 克超轻盈设计，实现极致的舒适度*
- 稳定环，耳内贴合更稳固

PHILIPS


产品亮点

3 种尺寸耳塞套任选




3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

4.3 克超轻盈设计*



这些 Actionfit 运动耳机仅有 4.3 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。


线夹



ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。


运动型便携袋，便于存放
运动型便携袋，便于存放

高性能音质




8.6 毫米钹制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到最佳水平。

凯夫拉尔® 加固线缆



凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任最严苛的训练。

稳定环




将耳机放入耳内时，机身上的涂胶稳定环可将其锁定到位，无需担心耳机会掉出来。

噪音隔离

塞入式耳机可在耳道中形成密封，达到强大的隔音效果。椭圆声管经过人体工程学优化，确保舒适贴合的体验。

防汗防湿



汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 频率响应: 7 - 24 000 赫兹
- 隔音膜: PET
- 磁铁型: 钕制
- 单元直径: 8.6 毫米
- 灵敏度: 107 分贝
- 最大输入功率: 20 mW
- 阻抗: 16 ohm

连接

- 线缆接口: 两边、对称
- 接口末端: 镀金
- 线缆长度: 1.2 米
- 连接口: 3.5 毫米

外箱

- 长度: 38 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 18.1 厘米
- 总重: 1.791 千克
- 高度: 24.8 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70027 3
- 净重: 0.444 千克
- 自重: 1.347 千克

内箱

- 长度: 18 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 8.2 厘米

- 高度: 10.5 厘米
- 净重: 0.0555 千克
- 总重: 0.1885 千克
- 自重: 0.133 千克
- GTIN: 2 69 25970 70027 0

包装尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 包装类型: 塑封包装
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 9.5 厘米
- 厚度: 2.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70027 6
- 总重: 0.0525 千克
- 净重: 0.0185 千克
- 自重: 0.034 千克

产品尺寸

- 高度: 8 厘米
- 宽度: 3 厘米
- 厚度: 2.8 厘米
- 重量: 0.0185 千克

附件

- 存储袋
- 线缆管理: 线夹

设计

- 颜色: 橙黄色和白色



发行日期 2024-03-25

版本: 3.2.3

EAN: 69 25970 70027 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com