


Philips ActionFit
Спортивные наушники с
микрофоном

Идеально для использования в
помещении

Защита от воды и пота
Вкладыши



SHQ2405BL

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Наушники с фиксатором для надежной посадки

Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeer плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок.

Интенсивность

- Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед
- Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

Свобода

- Максимальный комфорт при тренировке: сверхлегкие наушники весят всего 4,3 г
- Фиксатор обеспечивает более надежную посадку
- Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки
- 3 размера насадок для удобной посадки
- Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки


защита

- Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4
- Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

PHILIPS

Основные особенности

3 размера насадок



Наушники ActionFit имеют в комплекте три пары насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

Сверхпрочный кабель Kevlar®



Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

Превосходное звучание



8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

Микрофон и элементы управления




Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировок.

Шумоизоляция

Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

Фиксатор для надежной посадки




Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.

Защита от пота и воды



Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

Защита кабеля от спутывания во время тренировки



Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

Характеристики

Звук

- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 107 дБ
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Диаметр излучателя: 8,6 миллиметра
- Тип магнита: Неодимовый
- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 7–24 000 Гц

Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 миллиметра
- Покрытие разъема: Позолоченный

Аксессуары

- Размещение кабелей: Кабельный зажим
- Насадки: 3 размера: S, M, L



Дата выпуска 2017-07-05

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 001 35091
EAN: 69 25970 70969 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com