



協調運動

附可調校耳掛以供安全貼合配戴

附調校耳掛，輕量防汗的 SHQ3200 耳筒讓您專心運動健身，不會失去節拍而中斷。除了一流音質的音樂以外，您幾乎感覺不到耳筒的存在。

專為安全舒適貼合所設計

- 專利設計的可調校耳掛，穩固貼合
- 3 種不同的耳罩尺寸可供選擇，配戴最舒適穩固
- 超柔軟矽膠耳罩，可與雙耳舒適貼合

專為高效能所設計

- 可供簡便使用和收藏的電線收藏夾和保護套
- 克維拉強化纜線，堅固耐用
- 纜線中有彈力塞裝置
- 具有防汗和防雨的功能，最適合運動健身使用
- 8 克耳筒不但服貼牢固，超輕量設計也非常舒適

一流音質與低音增強效果

- 9 毫米驅動器可帶來一流的音效
- 以強勁低音提高運動力

Philips ActionFit
運動型掛耳式耳筒

ActionFit
橙色和灰色



SHQ3200



PHILIPS

運動型掛耳式耳筒
ActionFit 橙色和灰色

產品特點

可調校耳？



ActionFit 耳筒附有專利設計的可調校耳？，確保穩固貼和之餘亦不失舒適感。只要將耳？掛在耳朵上，然後上下滑動可調校耳？，即可讓耳筒穩固貼和耳朵。有了這款耳筒，不論是什麼運動或地形，都毋須擔心耳筒滑落。

收藏夾和保護套

ActionFit 耳筒隨附有專屬收藏夾和保護套，可供輕鬆整理纜線，也可保護耳筒，讓您在運動時可使用收藏夾整理纜線，而且還可將耳筒收放在保護套中，毋須擔心耳筒會被汗水浸濕！

音色一流



ActionFit 耳筒採用精密的 9 毫米驅動器，經特殊設計，可產生絕佳的音效，讓您在運動時亦可沉浸在音樂中，搭配音樂運動健身，效果最好。

克維拉強化纜線



ActionFit 耳筒經特殊設計，非常堅固耐用。採用克維拉纖維強化的纜線，可防止纜線拉扯斷裂，還可承受極端溫度和激烈運動的考驗。

強勁低音



有了 ActionFit 耳筒，您就可以一邊運動，一邊享受絕佳音質的音樂。這款耳筒有一流的低音效果，讓您可以享受最清晰的音訊效果。

彈力塞



纜線中有彈力塞裝置


SHQ3200/98

耳罩尺寸有小、中、大




3 種不同的耳罩尺寸可供選擇，配戴最舒適穩固

柔軟細焦耳罩



ActionFit 耳筒隨附超柔軟矽膠耳罩，經過特殊設計，可確實服貼您的耳朵。這款耳罩非常舒服，戴上就會不想再拿下來。

防汗防雨



ActionFit 耳筒經特殊設計，非常適合充滿活力的生活方式使用。不論您喜歡從事的運動方式為何，耳筒都能承受高溫、雨水和汗水！以上乘防水材質製造而成，這款耳筒不但舒適，和且還可防汗和防水。

規格

音效

- 振動膜：Mylar dome
- 類型：動態
- 音圈：CCAW
- 音響系統：關閉
- 頻率響應：15 - 22 000 Hz
- 阻抗：16 Ohm
- 最大輸入電量：20 mW
- 敏感度：102 分貝
- 喇叭直徑：9 毫米

連接

- 纜線類型：OFC
- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：1.0 米
- 連接器：3.5 毫米
- 連接器設備：鍍金

配件

- 收藏袋

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 71704 4
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.5 x 17.5 x 2.5 厘米
- 總重量: 0.06 千克
- 淨重: 0.022 千克
- 淨包裝重量: 0.038 千克
- 貨架佈置類型: 雙

內紙箱

- GTIN: 2 69 23410 71704 8
- 產品包裝數目: 3
- 總重量: 0.213 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 18 x 8.2 x 10.5 厘米
- 淨重: 0.066 千克
- 淨包裝重量: 0.147 千克

外盒

- GTIN: 1 69 23410 71704 1
- 產品包裝數目: 24
- 總重量: 1.987 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 38 x 18.1 x 24.5 厘米
- 淨重: 0.528 千克
- 淨包裝重量: 1.459 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 3.95 x 6.35 x 2.4 厘米
- 重量: 0.022 千克



出版日期 2013-12-17

版本: 5.2.3

12 NC: 8670 000 93355
EAN: 06 92341 07170 44

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com