

フィリップス ActionFit
スポーツヘッドフォン

8.6mm ドライバー／クローズ
ドバック
イヤーフック



SHQ3300LF

自由を体験。どんなときも止まらない

しっかりフィットする軽量デザイン

軽量で汗に強く、調節可能なイヤーフックが付いた Actionfit SHQ3300 ヘッドフォンを使用すれば、ワークアウトに集中でき、やる気をくじかれることもありません。付けていることを忘れるくらい快適な装着感で、驚異のサウンドを聴きながらトレーニングできます。

強度

- 高性能サウンドで最高のパフォーマンスを達成
- 遮音効果の高いインサートイヤフォン

自由自在

- 7.1g の超軽量設計で快適な装着感を実現*
- 3つのサイズのイヤーチップで最適なフィット感を確保
- 最適なフィット感を確保する調整可能なイヤーフック
- ワークアウト中の絡まりを防止するケーブルクリップ

保護

- 汗と湿気に強く、あらゆるワークアウトに最適
- スポーティなキャリングポーチで簡単収納
- Kevlar® 強化ケーブルが優れた耐久性を実現



reddot award 2015
winner

PHILIPS


特長

3つのサイズから選べるイヤーチップ




3つのサイズのイヤーチップで最適なフィット感を確保

7.1gの超軽量設計*



重量わずか7.1gのActionfitスポーツイヤフォンは、装着していることを忘れるほど軽くて快適。過酷なラストスパートを乗り切るために欠かせないアイテムです。


調整可能なイヤーフック



調整可能なイヤーフックを採用したActionFit SHQ3300 ヘッドフォンは、耳に

ぴったりとフィットします。ヘッドフォンを装着し、調整可能なフックを上下にスライドするだけで、安定したフィット感を確保できるほか、ワークアウトの種類を問わず、快適な装着感をキープできます。

ケーブルクリップ




ActionFit イヤフォン付属のケーブルクリップにより、激しいワークアウト中もケーブルが邪魔になりません。

スポーティなキャリングポーチで持ち運びが簡単


スポーティなキャリングポーチで簡単収納

Kevlar® 強化ケーブル




最も過酷なワークアウトにも十分耐えられる Kevlar® 強化ヘッドフォンケーブルを採用しています。

汗と湿気に強い



汗や雨に煩わされることなく、お気に入りの曲を思いのままに楽しめます。Actionfit スポーツヘッドフォンは、汗や水に強い素材を採用。どんな天候にも対応できる、ワークアウトに最適なヘッドフォンです。

優れたサウンドパフォーマンス



8.6mm ネオジウムドライバーが高性能サウンドを実現し、最高のパフォーマンスを達成。

サウンドアイソレーション

インサートイヤフォンが外耳道を密閉し、強力な遮音効果を発揮。人間工学に基づいた楕円形のアコースティックチューブが、抜群のフィット感を提供します。

仕様

サウンド

- ダイアフラム: PET
- インピーダンス: 16 Ω
- 感度: 107 dB
- 最大入力: 20 mW
- スピーカー直径: 8.6 mm
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 音響システム: 密閉型
- 周波数特性: 6 ~ 24,000 Hz

デザイン

- 色: ライムイエロー & ホワイト

接続性

- ケーブル接続: 両側、Y字型
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクター: 3.5 mm
- コネクターの仕上げ: 金メッキ
- コネクターの仕上げ: 金メッキ

アクセサリ

- ケーブル収納: ケーブルクリップ
- ポーチ: \bigcirc



発行日 2016-12-09

バージョン: 5.2.3

12 NC: 8670 001 21372
EAN: 69 25970 70028 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

*ヘッドフォン: IPX4、IPX7 対応、ヘッドセット: IPX2 対応