




Philips ActionFit Sportsøretelefoner

Elementer på 8,6mm / lukket

bakside

Ørekrok



SHQ3300LF

Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

Sikker tilpassing og veldig lett

Actionfit SHQ3300-hodetelefonene er lette, tåler svette og har justerbar ørebøyle, slik at du kan fokusere på treningen uten å miste motivasjonen. Tren i vei med utrolig lyd og komfort uten like.

Intensitet

- Lyd av høy ytelse gir deg bedre yteevne
- Øretelefoner inne i ørene gir lydisolering

Freedom

- Vekt på kun 7,1 g gir ultimat komfort*
- Øretupper i tre størrelser for optimal passform
- Justerbar ørekrok for personlig tilpassing
- Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

beskyttelse

- Tåler svette og regn – perfekt for all slags trening
- Sporty bæreeske for enkel oppbevaring
- Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet



reddot award 2015
winner

PHILIPS


Høydepunkter

Øretupper i tre størrelser




Øretupper i tre størrelser for optimal passform

Vekt på kun 7,1 g*



Disse ActionFit-sportsøretelefonene veier kun 7,1g og er så lette og komfortable at du glemmer at du bruker dem. De hjelper til med å holde motivasjonen oppe, slik at du holder ut den siste kilometeren.


Justerbar ørekrok



En justerbar ørekrok sørger for at ActionFit SHQ3300-hodetelefonene passer perfekt til

ørene. Bare ta på hodetelefonene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned for å tilpasse. Hodetelefonene holder seg på plass uansett treningsform eller terreng.

Kabelklemme




En kabelklemme følger med når du kjøper ActionFit-øretelefonene, og sørger for at ledningene ikke er i veien når du ligger i hardtrening.

Sporty bæreeske for enkel


Sporty bæreeske for enkel oppbevaring

Kevlar®-forsterket kabel




Kevlar®-forsterkede hodetelefoner overlever selv de hardeste treningsøktene.

Svette- og fuktighetstett



Svette eller regn er ingen hindring når du legger deg i hardtrening og hører på favorittlåtene dine. Disse ActionFit-sportshodetelefonene er laget med materialer som er svettebestandige og vanntette, noe som gjør dem til en perfekt treningspartner uansett vær.

Lyd av høy ytelse



8,6 mm neodymdrivere serverer deg med lyd av høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

Lydisolering

Øretelefoner inne i ørene forsegler ørekanalen, noe som gir god isolering. De ovale akustiske rørene er ergonomisk optimalisert for å sikre at du får god passform.

Spesifikasjoner

Lyd

- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhet: 107 dB
- Maksimal inngangseffekt: 20 mW
- Høytalerdiameter: 8,6 millimeter
- Magnettype: Neodym
- Akustisk system: Lukket
- Frekvensområde: 6–24 000 Hz

Utforming

- Farge: Limegul og hvit

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 millimeter
- Kontaktoverflate: gullbelagt
- Kontaktoverflate: Gullbelagt

Tilbehør

- Kabelhåndtering: Kabelklemme
- Oppbevaringsetui



Utgivelsesdato
2016-08-01

Versjon: 5.2.3

12 NC: 8670 001 21372
EAN: 06 92597 07002 83

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com

* Sertifisert IPX4 og IPX7 for hodetelefoner og IPX2 for hodesett.