




Philips ActionFit
Спортивные наушники

8,6-мм излучатели, закрытая
конструкция
Заушное крепление



SHQ3300LF

Максимальная свобода и безграничные возможности

Надежная посадка и легкая конструкция

Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3300 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта.

Интенсивность

- Превосходное звучание для эффективных результатов
- Наушники-вкладыши обеспечивают звукоизоляцию

Свобода

- Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*
- 3 размера насадок для удобной посадки
- Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки
- Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

защита

- Защита от влаги и пота — идеально для тренировок
- Удобный спортивный чехол для хранения и переноски
- Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности



reddot award 2015
winner

PHILIPS

Спортивные наушники
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция Заушное крепление

SHQ3300LF/00


Основные особенности

3 размера насадок на выбор




3 размера насадок для удобной посадки

Легкая конструкция 7,1 г*



Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.


Регулируемое заушное крепление



Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте

крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.

Кабельный зажим




В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

Удобный спортивный чехол для переноски


Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®)




Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

Защита от влаги и пота



Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

Превосходное звучание



8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

Звуковая изоляция

Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.

Характеристики

Звук

- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 107 дБ
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Диаметр излучателя: 8,6 миллиметра
- Тип магнита: Неодимовый
- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 6–24 000 Гц

Дизайн

- цвет: Желтый лайм и белый

Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 миллиметра
- Покрытие разъема: Позолоченный
- Покрытие разъема: Позолоченный

Аксессуары

- Размещение кабелей: Кабельный зажим
- Чехол для хранения: Да



Дата выпуска 2016-12-22

Версия: 5.2.3

12 NC: 8670 001 21372
EAN: 06 92597 07002 83

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.