

Philips
运动耳机

8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖
耳挂式

SHQ3300LF



随心所欲，体验自由

佩戴稳固，轻便设计

配有轻便、防汗的可调节耳挂，Actionfit SHQ3300 耳机可令您专注于训练，激情不减。伴着难以置信的音效和恍若无物的舒适感轻松训练。

保护

- 运动型便携袋，便于存放
- 凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用
- 防汗防湿 - 尤为适合训练使用

自由

- 3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适
- 随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼
- 7.1 克轻盈设计，佩戴极致舒适*
- 可调节耳挂，令每个人都能舒适贴合地佩戴

高强度

- 高性能音质，带来理想表现
- 塞入式耳机，带来出众的隔音效果

PHILIPS

产品亮点

3 种尺寸耳塞套任选




3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

7.1 克轻盈设计*



这些 Actionfit 运动耳机仅有 7.1 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。


可调节耳挂



可调节耳挂确保 ActionFit SHQ3300 耳机完美贴合您的耳朵。只需将耳机挂在耳朵上，

上下滑动可调节挂钩，即可舒适贴合您的耳朵。不论什么样的训练或地形，耳机均能舒适贴合耳朵。

线夹




ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。

运动型便携袋，便于存放

运动型便携袋，便于存放

凯夫拉尔® 加固线缆



凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。

防汗防湿



汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

高性能音质



8.6 毫米钹制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

噪音隔离

塞入式耳机可在耳道中形成密封，达到强大的隔音效果。椭圆声管经过人体工程学优化，确保舒适贴合的体验。

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 频率响应: 6 - 24 000 赫兹
- 隔音膜: PET
- 磁铁型: 钕制
- 单元直径: 8.6 毫米
- 灵敏度: 107 分贝
- 最大输入功率: 20 mW
- 阻抗: 16 ohm

连接

- 线缆接口: 两边、对称

- 接口末端: 镀金
- 接口末端: 镀金
- 线缆长度: 1.2 米
- 连接口: 3.5 毫米

附件

- 存储袋
- 线缆管理: 线夹

设计

- 颜色: 橙黄色和白色



发行日期 2024-03-12

版本: 5.2.3

EAN: 69 25970 70028 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 耳机获得 IPX4 和 IPX7 认证, 耳麦获得 IPX2 认证。