

Philips  
运动耳机

8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖  
耳挂式

**SHQ3300OR**



## 随心所欲，体验自由

### 佩戴稳固，轻便设计

配有轻便、防汗的可调节耳挂，Actionfit SHQ3300 耳机可令您专注于训练，激情不减。伴着难以置信的音效和恍若无物的舒适感轻松训练。

#### 保护

- 运动型便携袋，便于存放
- 凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用
- 防汗防湿 - 尤为适合训练使用

#### 自由

- 3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适
- 随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼
- 7.1 克轻盈设计，佩戴极致舒适\*
- 可调节耳挂，令每个人都能舒适贴合地佩戴

#### 高强度

- 高性能音质，带来理想表现
- 塞入式耳机，带来出众的隔音效果

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 3 种尺寸耳塞套任选




3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

### 7.1 克轻盈设计\*



这些 Actionfit 运动耳机仅有 7.1 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。


### 线夹



ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。


运动型便携袋，便于存放  
运动型便携袋，便于存放

### 凯夫拉尔® 加固线缆



凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。

### 可调节耳挂



可调节耳挂确保 ActionFit SHQ3300 耳机完美贴合您的耳朵。只需将耳机挂在耳朵上，上下滑动可调节挂钩，即可舒适贴合您的耳朵。不论什么样的训练或地形，耳机均能舒适贴合耳朵。

### 防汗防湿



汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

### 高性能音质



8.6 毫米钹制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

### 噪音隔离

塞入式耳机可在耳道中形成密封，达到强大的隔音效果。椭圆声管经过人体工程学优化，确保舒适贴合的体验。

# 规格

## 声音

- 原声系统：封闭式
- 频率响应：6 - 24 000 赫兹
- 隔音膜：PET
- 磁铁型：钕制
- 单元直径：8.6 毫米
- 灵敏度：107 分贝
- 最大输入功率：20 mW
- 阻抗：16 ohm

## 连接

- 线缆接口：两边、对称
- 接口末端：镀金
- 线缆长度：1.2 米
- 连接口：3.5 毫米

## 附件

- 存储袋

## 设计

- 颜色：橙色



发行日期 2024-03-12

版本：5.2.3

EAN: 69 25970 70005 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 耳机获得 IPX4 和 IPX7 认证，耳麦获得 IPX2 认证。