


Philips ActionFit  
Sportsøretelefoner

Elementer på 8,6mm / lukket  
bakside  
Ørekrok



SHQ3300PK

## Føl deg fri. Ikke la noe holde deg tilbake.

### Sikker tilpassing og veldig lett

Actionfit SHQ3300-hodetelefonene er lette, tåler svette og har justerbar ørebøyle, slik at du kan fokusere på treningen uten å miste motivasjonen. Tren i vei med utrolig lyd og komfort uten like.

#### Intensitet

- Lyd av høy ytelse gir deg bedre yteevne
- Øretelefoner inne i ørene gir lydisolering

#### Freedom

- Vekt på kun 7,1 g gir ultimat komfort\*
- Øretupper i tre størrelser for optimal passform
- Justerbar ørekrok for personlig tilpasning
- Kabelklemme er inkludert for trening uten ledningsrot

#### beskyttelse

- Tåler svette og regn – perfekt for all slags trening
- Kevlar®-forsterket kabel gir uovertruffen varighet
- Sporty bæreseske for enkel oppbevaring



reddot award 2015  
winner

# PHILIPS


## Høydepunkter

### Øretupper i tre størrelser




Øretupper i tre størrelser for optimal passform

### Vekt på kun 7,1 g\*



Disse ActionFit-sportsøretelefonene veier kun 7,1g og er så lette og komfortable at du glemmer at du bruker dem. De hjelper til med å holde motivasjonen oppe, slik at du holder ut den siste kilometeren.


### Justerbar ørekrok



En justerbar ørekrok sørger for at ActionFit SHQ3300-hodetelefonene passer perfekt til

ørene. Bare ta på hodetelefonene, og skyv den justerbare kroken opp eller ned for å tilpasse. Hodetelefonene holder seg på plass uansett treningsform eller terreng.

### Kabelklemme




En kabelklemme følger med når du kjøper ActionFit-øretelefonene, og sørger for at ledningene ikke er i veien når du ligger i hardtrening.

### Sporty bæreseske for enkel

Sporty bæreseske for enkel oppbevaring

### Kevlar®-forsterket kabel



Kevlar®-forsterkede hodetelefoner overlever selv de hardeste treningsøktene.

### Svette- og fuktighetstett



Svette eller regn er ingen hindring når du legger deg i hardtrening og hører på favorittlåtene dine. Disse ActionFit-sportshodetelefonene er laget med materialer som er svettebestandige og vanntette, noe som gjør dem til en perfekt treningspartner uansett vær.

### Lyd av høy ytelse



8,6 mm neodymdrivere serverer deg med lyd av høy ytelse, slik at du kan yte ditt beste.

### Lydisolering

Øretelefoner inne i ørene forsegler ørekanalen, noe som gir god isolering. De ovale akustiske rørene er ergonomisk optimalisert for å sikre at du får god passform.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhet: 107 dB
- Maksimal inngangseffekt: 20 mW
- Høytalerdiameter: 8,6 millimeter
- Magnettype: Neodym
- Akustisk system: Lukket
- Frekvensområde: 6–24 000 Hz

## Utforming

- Farge: Rosa

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 millimeter
- Kontaktoverflate: gullbelagt
- Kontaktoverflate: Gullbelagt

## Tilbehør

- Kabelhåndtering: Kabelklemme
- Oppbevaringsetui



Utgivelsesdato  
2016-08-03

Versjon: 5.2.3

12 NC: 8670 001 21332  
EAN: 06 92597 07002 21

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sertifisert IPX4 og IPX7 for hodetelefoner og IPX2 for hodesett.