




Philips ActionFit  
Sporthörlurar

8,6 mm-högtalarelement, sluten  
baksida  
Öronkrok



SHQ3300PK

## Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

### Säker passform och lätt

Hörlurarna Actionfit SHQ3300 är lätta och svettåliga med justerbara öronkrokar som gör att du kan fokusera på att träna utan att tappa motivationen. Träna till otroligt ljud och behaglig känsla.

#### Intensitet

- Ljud med höga prestanda ljud ger toppkvalitet
- Sätt i hörlurarna och få ljudisolering

#### Freedom

- 7,1 g ultralätt design ger ultimat komfort\*
- Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform
- Justerbar öronkrok för anpassad passform
- Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

#### skydd

- Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass
- Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
- Sportigt fodral för enkel förvaring



reddot award 2015  
winner

# PHILIPS

Sporthörlurar  
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida Öronkrok

SHQ3300PK/00


## Funktioner

### Öronsnäckor i 3 storlekar




Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

### 7,1 g ultralätt design\*



De här Actionfit-hörlurarna väger bara 7,1 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.


### Justerbar öronkrok



En justerbar öronkrok garanterar att hörlurarna ActionFit SHQ3300 ger perfekt

passform. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned för perfekt passform. Oavsett träningsform kommer hörlurarna att sitta säkert och bekvämt.

### Sladdklämma




En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.

### Sportigt fodral för enkel

Sportigt fodral för enkel förvaring

### Kevlar®-förstärkt sladd




Kevlar®-förstärkta hörlurssladdar är så tåliga att de klarar också de tuffaste träningspassen.

### Skydd mot svett och fukt



Svett och regn kommer inte längre att hindra dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta träningspartnern oavsett väder.

### Ljud med höga prestanda



8,6 mm neodymiumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

### Ljudisolering

Sätt i hörlurarna och få en tät försegling i öronkanalen som ger en stark isolerande effekt. Våra ovala akustiska rör är ergonomiskt optimerade för utmärkt passform.

# Specifikationer

## Ljud

- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 107 dB
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Magnettyp: Neodymium
- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensåtergivning: 6 - 24 000 Hz

## Design

- Färg: Rosa

## Anslutningar

- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Anslutningens legering: Guldpläterad

## Tillbehör

- Kabelhantering: Sladdklämma
- Förvaringsfodral



Publiceringsdatum  
2016-07-18

Version: 5.2.3

12 NC: 8670 001 21332  
EAN: 06 92597 07002 21

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Certifierad enligt IPX4 och IPX7 för hörlurar och IPX2 för headset.