



Philips ActionFit
Sporthörlurar med
mikrofon

8,6 mm-högtalarelement, sluten
baksida
Öronkrok



SHQ3305OR

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

Säker passform och lätt

Hörlurarna ActionFit SHQ3305 är lätta och svettåliga med justerbara öronkrokar som gör att du kan fokusera på att träna utan att tappa motivationen. Träna till otroligt ljud och otrolig komfort.

Ta i mer

- Ljud med höga prestanda ljud ger toppkvalitet
- Sätt i hörlurarna och få ljudisolering

Freedom

- 7,1 g ultralätt design ger ultimat komfort*
- Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform
- Justerbar öronkrok för anpassad passform
- Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

skydd

- Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass
- Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
- Sportigt fodral för enkel förvaring

Håll dig uppkopplad

- Fjärrkontroll och mikrofon för att växla från musik till samtal

PHILIPS


Funktioner

Öronsnäckor i 3 storlekar




Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

7,1 g ultralätt design*




De här Actionfit-hörlurarna väger bara 7,1 g och är så lätta och bekväma att du glömmmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Justerbar öronkrok



En justerbar öronkrok garanterar att hörlurarna ActionFit SHQ3300 ger perfekt passform. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned för perfekt passform. Oavsett träningsform kommer hörlurarna att sitta säkert och bekvämt.

Sladdklämma



En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.


Sportigt fodral för enkel Sportigt fodral för enkel förvaring

Handsfreeamtal




Fjärrkontroll och mikrofon för att växla från musik till samtal

Ljud med höga prestanda



8,6 mm neodymiumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

Kevlar®-förstärkt sladd




Kevlar®-förstärkta hörlurssladdar är så tåliga att de klarar också de tuffaste träningspassen.

Ljudisolering

Sätt i hörlurarna och få en tät försegling i öronkanalen som ger en stark isolerande effekt. Våra ovala akustiska rör är ergonomiskt optimerade för utmärkt passform.

Skydd mot svett och fukt



Svett och regn kommer inte längre att hindra dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta träningspartnern oavsett väder.

Specifikationer

Ljud

- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 107 dB
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Magnettyp: Neodymium
- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensåtergivning: 6 - 24 000 Hz

Design

- Färg: Orange

Anslutningar

- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Anslutningens legering: Guldpläterad

Tillbehör

- Kabelhantering: Sladdklämma
- Förvaringsfodral

Förpackningens mått

- EAN: 69 25970 70269 0
- Förpackningens mått (B x H x D):

- 9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- Bruttovikt: 0,0563 kg
- Nettovikt: 0,0231 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blistar
- Taravikt: 0,0332 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Inre kartong

- Bruttovikt: 0,1999 kg
- GTIN: 2 69 25970 70269 4
- Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Nettovikt: 0,0693 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,1306 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,8822 kg
- GTIN: 1 69 25970 70269 7
- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Nettovikt: 0,5544 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 1,3278 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 3 x 8 x 2,8 cm
- Vikt: 0,0231 kg



Publiceringsdatum
2017-04-21

Version: 4.2.3

12 NC: 8670 001 24412
EAN: 06 92597 07026 90

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com