

Philips ActionFit
带麦克风的运动耳机

8.6 毫米驱动单元 / 封闭式后盖
耳挂式

SHQ3305WS



随心所欲，体验自由

佩戴稳固，轻便设计

配有轻便、防汗的可调节耳挂，Actionfit SHQ3305 耳机可令您专注于训练，激情不减。伴着难以置信的音效和恍若无物的舒适感轻松训练。

保护

- 运动型便携袋，便于存放
- 凯夫拉尔® 加固线缆，超级耐用
- 防汗防湿 - 尤为适合训练使用

推动更有力

- 高性能音质，带来最佳表现
- 塞入式耳机，带来卓越的隔音效果

轻松保持联络

- 遥控器和麦克风，便于从聆听音乐切换为通话

自由

- 3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适
- 随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼
- 7.1 克超轻盈设计，佩戴极致舒适*
- 可调节耳挂，令每个人都能舒适贴合地佩戴

PHILIPS

产品亮点

3 种尺寸耳塞套任选




3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

7.1 克超轻盈设计*




这些 Actionfit 运动耳机仅有 7.1 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。

可调节耳挂



可调节耳挂确保 ActionFit SHQ3300 耳机完美贴合您的耳朵。只需将耳机挂在耳朵上，上下滑动可调节挂钩，即可舒适贴合您的耳朵。不论什么样的训练或地形，耳机均能舒适贴合耳朵。

线夹



ActionFit 耳机随附线夹，确保线缆不会干扰您的刻苦训练。


运动型便携袋，便于存放
运动型便携袋，便于存放

免提通话




遥控器和麦克风，便于从聆听音乐切换为通话

高性能音质



8.6 毫米钕制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到最佳水平。

凯夫拉尔® 加固线缆



凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任最严苛的训练。

噪音隔离

塞入式耳机可在耳道中形成密封，达到强大的隔音效果。椭圆声管经过人体工程学优化，确保舒适贴合的体验。

防汗防湿



汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些 Actionfit 运动耳机的材料均经过 IPX2 级防水标准认证，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 频率响应: 6 - 24 000 赫兹
- 隔音膜: PET
- 磁铁型: 钕制
- 单元直径: 8.6 毫米
- 灵敏度: 107 分贝
- 最大输入功率: 20 mW
- 阻抗: 16 ohm

连接

- 线缆接口: 两边、对称
- 接口末端: 镀金
- 接口末端: 镀金
- 线缆长度: 1.2 米
- 连接口: 3.5 毫米

外箱

- 长度: 38 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 18.1 厘米
- 总重: 1.8822 千克
- 高度: 24.8 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70023 5
- 净重: 0.5544 千克
- 自重: 1.3278 千克

内箱

- 长度: 18 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 8.2 厘米

- 高度: 10.5 厘米
- 净重: 0.0693 千克
- 总重: 0.1999 千克
- 自重: 0.1306 千克
- GTIN: 2 69 25970 70023 2

包装尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 包装类型: 塑封包装
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 9.5 厘米
- 厚度: 2.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70023 8
- 总重: 0.0563 千克
- 净重: 0.0231 千克
- 自重: 0.0332 千克

产品尺寸

- 高度: 8 厘米
- 宽度: 3 厘米
- 厚度: 2.8 厘米
- 重量: 0.0231 千克

附件

- 存储袋
- 线缆管理: 线夹

设计

- 颜色: 白色



发行日期 2024-03-25

版本: 4.2.3

EAN: 69 25970 70023 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com