



Philips ActionFit
Спортивные наушники

Идеально для использования в
помещении

Защита от воды и пота
вкладыш с креплением-
крючком

SHQ3400BL

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Спортивные наушники с регулируемым креплением-крючком

Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок.

Интенсивность

- Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед
- Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

Свобода

- Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г
- Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки
- 3 размера насадок для удобной посадки
- Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

защита

- Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4
- Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности
- Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

PHILIPS

Спортивные наушники

Идеально для использования в помещении Защита от воды и пота, вкладыш с креплением-крючком

SHQ3400BL/00


Основные особенности

3 размера насадок



Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

Регулируемое заушное крепление




Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

Сверхпрочный кабель Kevlar®




Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.

Превосходное звучание



8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

Шумоизоляция



Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового

прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

Защита от пота и воды



Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

Защита кабеля от спутывания во время тренировки



Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

Характеристики

Звук

- Диафрагма: ПЭТ
- Диапазон частот: 6–24 000 Гц
- Акустическая система: Закрытая
- Тип магнита: Неодимовый
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Чувствительность: 107 дБ
- Диаметр излучателя: 8,6 миллиметра

Дизайн

- цвет: Синий

Подключения

- Разъем: 3,5 миллиметра
- Длина кабеля: 1,2 м
- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Покрытие разъема: Позолоченный

Аксессуары

- Насадки: 3 размера: S, M, L
- Чехол для хранения: Да



Дата выпуска 2016-12-26

Версия: 4.0.2

12 NC: 8670 001 35096
EAN: 69 25970 70974 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com