

Philips
ชุดหูฟังคล้องคอแบบสปอร์ต



SHQ4017



กันเหงื่อและสามารถล้างได้

มีรีโมทคอนโทรลของ iPhone และไมโครโฟน

ผลิตจากวัสดุที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียและกันน้ำได้
หูฟังเหล่านี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกาย
สายสามารถปรับความยาวได้จึงเหมาะสำหรับการใช้กับแถบคล้องแขนหรือการใช้งานทั่วไป

นวัตกรรมสำหรับนักกีฬา

- แถบคล้องคอนำหนักเบายืดหยุ่นได้
- หูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ สวมใส่สบาย
- สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

ออกแบบเพื่อการใช้งานที่คล้องตัว

- ที่รัดสาย
- ป้องกันเหงื่อ
- ล้างทำความสะอาดได้
- สายเคเบิลปรับความยาวได้

เติมพลังความสดชื่นให้กับคุณ

- เสียงสเตอริโอเบสที่โดดเด่น เติมชีวิตชีวาให้กับการออกกำลังกาย
- ไมโครโฟนกันน้ำและการควบคุมเพลง

สะดวกสบายสูงสุด

- ฝาครอบหูฟังมี 3 ขนาดเพื่อความพอดีที่ปรับแต่งได้




PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

ป้องกันเหงื่อ



การออกแบบที่มีผนึกกันน้ำเพื่อปกป้องหูฟังจากความเสียหายที่เกิดจากเหงื่อ

ล้างทำความสะอาดได้

ผลัดจากวัสดุกันน้ำ คุณจึงล้างหูฟังได้ก็อกน้ำได้

เสียงสเตอริโอเบสที่โดดเด่น

การตั้งเสียงอะคูสติกช่วยยกระดับการเล่นกีฬามากของคุณ เต็มชีวิตชีวาให้กับการออกกำลังกาย

ที่รัดสาย

ที่รัดที่ช่วยยึดสายให้เข้าที่


ความพอดีที่ปรับแต่งได้

ฝาครอบหูฟังสี่ชิ้นมีขนาดสามขนาดช่วยให้คุณปรับแต่งความพอดีให้เหมาะกับหูของคุณ

แถบคล้องคองานหนักเบายืดหยุ่นได้

แถบคล้องคองานหนักเบายืดหยุ่นได้เพื่อความกระชับ ได้รับการออกแบบสำหรับการเล่นกีฬา

หูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 ขนาด



หูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 ขนาดทำให้ใส่หูฟังได้อย่างสบายโดยไม่ปวดล้า

อีกทั้งยังช่วยขจัดเสียงรบกวนไม่เพียงประสงค์จากภายนอกด้วย


สายเคเบิลยาว 1.2 ม.

สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องกา

สายเคเบิลปรับความยาวได้

สายเคเบิลเส้นสั้นมีความยาว 60 ซม. ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับปลอกแขน ซึ่งความยาว 60 ซม. นี้สามารถนำมาใช้เป็นสายเคเบิลต่อขยายได้อีกด้วย

ไมโครโฟนและการควบคุมเพลง



ไมโครโฟนรูปทรงเพรียวบางและตัวควบคุมที่ช่วยให้คุณสนทนา, ฟังและควบคุม iPod/iPhone/iPad ของคุณจากระยะไกลได้ ชุดหูฟังผลิตจากวัสดุกันน้ำจึงหมดกังวลเรื่องการเปียกฝนหรือเหงื่อ ทั้งยังสามารถล้างได้ก็อกน้ำได้อีกด้วยเพื่อให้สะอาดและสดชื่นพร้อมใช้งานเสมอ

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ไดอะแฟรม: Mylar Dome
- การตอบสนองต่อความถี่: 15 - 22 000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 16 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 20 mW
- ความไว: 102 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 9 มม.
- ประเภท: ไดนามิก

การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: ด้านเดียว
- ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
- ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
- ฝาของตัวเชื่อมต่อ: เคลือบทอง
- ประเภทสายเคเบิล: OFC

สะดวกสบาย

- การควบคุมระดับเสียง: ไซ

อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋าใส่: ไซ

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 19.5 x 19.5 x 4.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.036 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.176 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.14 กก.
- EAN: 69 23410 70896 7
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1

คือนอกกล่อง

- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 21.5 x 15.8 x 23.4 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.108 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.697 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.589 กก.
- EAN: 87 12581 59510 4
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3



วันที่ออก 2012-07-12

เวอร์ชัน: 1.1.3

12 NC: 8670 000 74617
EAN: 69 23410 70896 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com