




フィリップス ActionFit
スポーツヘッドフォン

8.6mm ドライバー/クローズ
ドバック
ネックバンド



SHQ4300LF

自由を体験。どんなときも止まらない

しっかりフィットする軽量デザイン

驚くほど軽い Actionfit SHQ4300 は、優れた柔軟性で汗にも強い超軽量のラバーを使用。ぴったりフィットするデザインで、ワークアウトが終わっても、まだ音楽を聴き続けたいくなります。豊かで深みのある低音が、常にモチベーションを高めてくれます。

もっとハードに

- 高性能サウンドで最高のパフォーマンスを達成
- 遮音効果の高いインサートイヤフォン

自由自在

- 11.4g の超軽量設計で快適な装着感を実現*
- 頭で自動調整できるフレキシブルなネックバンドが理想的なフィット感を実現
- 3つのサイズのイヤーチップで最適なフィット感を確保
- ワークアウト中の絡まりを防止するケーブルクリップ

保護

- 汗と湿気に強く、あらゆるワークアウトに最適
- Kevlar® 強化ケーブルが優れた耐久性を実現
- スポーティなキャリングポーチで簡単収納




reddot award 2015
winner

PHILIPS

特長

11.4g の超軽量設計




重量わずか 11.4g の Actionfit スポーツイヤフォンは、装着していることを忘れるほど軽くて快適。過酷なラストスパートを乗り切るために欠かせないアイテムです。

3つのサイズから選べるイヤーチップ



3つのサイズのイヤーチップで最適なフィット感を確保

ケーブルクリップ



ActionFit イヤフォン付属のケーブルクリップにより、激しいワークアウト中もケーブルが邪魔になりません。

スポーティなキャリングポーチで持ち運びが簡単

スポーティなキャリングポーチで簡単収納

フレキシブルなネックバンド




柔軟なスプリングワイヤで作られたネックバンドは、それ自体が頭にぴったりフィットし、Actionfit ヘッドフォンの快適性を自然に向上させます。軽量のゴム製イヤフックと伸縮性のあるラバーネックバンドが、ワークアウトの最初から最後まで、安定した快適な装着感を維持します。

優れたサウンドパフォーマンス



8.6mm ネオジウムドライバーが高性能サウンドを実現し、最高のパフォーマンスを達成。

Kevlar® 強化ケーブル



最も過酷なワークアウトにも十分耐えられる Kevlar® 強化ヘッドフォンケーブルを採用しています。

サウンドアイソレーション

インサートイヤフォンが外耳道を密閉し、強力な遮音効果を発揮。人間工学に基づいた楕円形のアコースティックチューブが、抜群のフィット感を提供します。

汗と湿気に強い



汗や雨に煩わされることなく、お気に入りの曲を思いのままに楽しめます。Actionfit スポーツヘッドフォンは、汗や水に強い素材を採用。どんな天候にも対応できる、ワークアウトに最適なヘッドフォンです。

仕様

サウンド

- ダイアフラム: PET
- インピーダンス: 16 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 20 mW
- 感度: 107 dB
- スピーカー直径: 8.6 mm
- 種類: ダイナミック
- ボイスコイル: CCAW
- 音響システム: 密閉型
- 周波数特性: 5 ~ 24,000 Hz

デザイン

- 色: ライムイエロー & ホワイト

アクセサリ

- ポーチ: ○

接続性

- ケーブル接続: 片側
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクター: 3.5 mm
- コネクターの仕上げ: 金メッキ



発行日 2016-12-09

バージョン: 5.2.4

12 NC: 8670 001 21373
EAN: 69 25970 70029 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com