




Philips ActionFit Sporthörlurar

8,6 mm-högtalarelement, sluten
baksida
Nackrem



SHQ4300LF

Upplev frihets känslan. Låt inget stoppa dig

Säker passform och lätt

Fjäderlätta Actionfit SHQ4300 är tillverkade av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi, vilket ger en så perfekt passform att du kommer vilja behålla dem på efter träningen. Dessutom håller den djupa basåtergivningen dig motiverad – alltid.

Ta i mer

- Ljud med höga prestanda ljud ger toppkvalitet
- Sätt i hörlurarna och få ljudisolering

Freedom

- 11,4 g ultralätt design ger ultimat komfort*
- Flexibelt nackband som automatiskt anpassar sig efter huvudet för perfekt passform
- Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform
- Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

skydd

- Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass
- Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
- Sportigt fodral för enkel förvaring




reddot award 2015
winner

PHILIPS

Funktioner

11,4 g ultralätt design




De här Actionfit-hörlurarna väger bara 11,4 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Öronsnäckor i 3 storlekar



Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Sladdklämma



En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.

Sportigt fodral för enkel

Sportigt fodral för enkel förvaring

Flexibelt nackband nackrem




En nackrem med elastisk fjädring som formar sig efter dig gör Actionfit-hörlurarna bekväma. De lätta gummerade öronkrokarna och det elastiska nackbandet känns säkra och samtidigt bekväma när du tränar.

Ljud med höga prestanda



8,6 mm neodymumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

Kevlar®-förstärkt sladd



Kevlar®-förstärkta hörlurssladdar är så tåliga att de klarar också de tuffaste träningspassen.

Ljudisolering

Sätt i hörlurarna och få en tät försegling i öronkanalen som ger en stark isolerande effekt. Våra ovala akustiska rör är ergonomiskt optimerade för utmärkt passform.

Skydd mot svett och fukt



Svett och regn kommer inte längre att hindra dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta träningspartnern oavsett väder.

Specifikationer

Ljud

- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: CCAW
- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensåtergivning: 5–24 000 Hz

Design

- Färg: Limegul och vit

Tillbehör

- Förvaringsfodral

Anslutningar

- Kabelanslutning: enkelsidig
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad



Publiceringsdatum
2017-03-21

Version: 5.2.4

12 NC: 8670 001 21373
EAN: 06 92597 07002 90

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com