




Philips  
Sporthörlurar med  
mikrofon

8,6 mm-högtalarelement, sluten  
baksida  
Nackrem



SHQ4305WS

## Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

### Säker passform och lätt

Fjäderlätta Actionfit SHQ4305 är tillverkade av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi som gör att hörlurarna sitter bekvämt – till och med efter träningspasset. Under träningen motiveras du av den djupa basen.

#### Ta i mer

- Ljud med höga prestanda ljud ger toppkvalitet
- Sätt i hörlurarna och få ljudisolering

#### Freedom

- 11,4 g ultralätt design ger ultimat komfort\*
- Flexibelt nackband som automatiskt anpassar sig efter huvudet för perfekt passform
- Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform
- Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass


#### skydd

- Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass
- Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
- Sportigt fodral för enkel förvaring

# PHILIPS

## Funktioner

### 11,4 g ultralätt design




De här Actionfit-hörlurarna väger bara 11,4 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

### Öronsnäckor i 3 storlekar



Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

### Sladdklämma



En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.

### Sportigt fodral för enkel

Sportigt fodral för enkel förvaring

### Flexibelt nackband nackrem




En nackrem med elastisk fjädring som formar sig efter dig gör Actionfit-hörlurarna bekväma. De lätta gummerade öronkrokarna och det elastiska nackbandet känns säkra och samtidigt bekväma när du tränar.

### Ljud med höga prestanda



8,6 mm neodymumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

### Kevlar®-förstärkt sladd



Kevlar®-förstärkta hörlurssladdar är så tåliga att de klarar också de tuffaste träningspassen.

### Ljudisolering

Sätt i hörlurarna och få en tät försegling i öronkanalen som ger en stark isolerande effekt. Våra ovala akustiska rör är ergonomiskt optimerade för utmärkt passform.

### Skydd mot svett och fukt



Svett och regn kommer inte längre att hindra dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta träningspartnern oavsett väder.

# Specifikationer

## Design

- Färg: Vit

## Tillbehör

- Förvaringsfodral

## Anslutningar

- Kabelanslutning: enkelsidig
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad

## Ljud

- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: CCAW
- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensåtergivning: 5–24 000 Hz

## Förpackningens mått

- EAN: 69 25970 70104 4
- Förpackningens mått (B x H x D):  
17 x 22,5 x 4,5 cm
- Bruttovikt: 0,122 kg
- Nettovikt: 0,032 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister
- Taravikt: 0,09 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

## Yttre kartong

- Bruttovikt: 0,526 kg
- GTIN: 1 69 25970 70104 1
- Yttre kartong (L x B x H): 23,8 x 15,4 x 21,1 cm
- Nettovikt: 0,096 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,43 kg

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 12 x 13 x 4,2 cm
- Vikt: 0,032 kg



Publiceringsdatum  
2017-04-21

Version: 3.2.4

12 NC: 8670 001 22356  
EAN: 06 92597 07010 44

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående  
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips  
N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)