


Philips
Спортивные наушники

Идеально для использования в
помещении

Защита от воды и пота
Шейный обод



SHQ4400CL

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Спортивные наушники с шейным ободом

Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки.

Интенсивность

- Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед
- Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

Свобода

- Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 11,4 г
- Саморегулирующийся гибкий обод для идеальной посадки
- 3 размера насадок для удобной посадки
- Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

защита

- Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4
- Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности
- Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

PHILIPS


Спортивные наушники

Идеально для использования в помещении Защита от воды и пота, Шейный обод

SHQ4400CL/00

Основные особенности

3 размера насадок



Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

Саморегулирующийся шейный обод



Шейный обод изготовлен из гибкой пружинной проволоки, которая обеспечивает оптимальное прилегание и комфортную посадку наушников Actionfit. Легкие прорезиненные крепления-крючки и саморегулирующийся резиновый шейный обод обеспечивают надежное положение наушников на протяжении всей тренировки.


Сверхпрочный кабель Kevlar®



Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и


надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

Превосходное звучание



8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

Шумоизоляция



Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

Спортивный чехол




Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.

Защита от пота и воды



Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

Защита кабеля от спутывания во время тренировки



Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

Характеристики

Аксессуары

- Насадки: 3 размера: S, M, L
- Чехол для хранения: Да

Подключения

- Подключение кабеля: Одностороннее
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 миллиметра
- Покрытие разъема: Позолоченный

Звук

- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Чувствительность: 107 дБ
- Диаметр излучателя: 8,6 миллиметра
- Тип: Динамический
- Звуковая катушка: ССАВ
- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 5–24 000 Гц



Дата выпуска 2016-12-27

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 001 35104
EAN: 69 25970 70981 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com