




Philips ActionFit
蓝牙® 运动耳机

13.6 毫米驱动器 / 半封闭式
耳塞式耳机



SHQ8300LF

无线自由。极致性能。

度身定做的贴合感

飞利浦 Actionfit SHQ8300 无线耳机专为运动而设计，该设计防汗、防雨且舒适，可提供震撼的低音。根据需求在两种配戴方式之间进行选择。

保护

- 凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用
- 磁性线夹可保持线缆稳固
- IPX2 级防汗防湿 - 尤为适合训练使用

自由

- 18 克轻盈设计，带来极致的舒适度
- 一触式 NFC 连接，蓝牙® 配对轻而易举
- MusicChain™ 可让您轻松与好友分享音乐
- 两种佩戴风格 - C 形稳定锁和耳挂式卡夹
- 支持蓝牙® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP


高强度

- 高性能音质，带来理想表现
- 开放式声学设计，有助于您安全地训练

PHILIPS

产品亮点

18 克轻盈设计



这些 Actionfit 运动耳机仅有 18 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。

轻松实现蓝牙的 NFC 配对



NFC 轻松配对，只需轻轻触碰，便可将蓝牙® 耳机与任何蓝牙设备相连。

高性能音质



13.6 毫米钹制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

凯夫拉尔® 加固线缆




凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。

磁性线夹

特殊设计的磁性线夹，无论您如何训练，它都可以保持线缆稳固。

MusicChain™



借助 MusicChain™，您可以轻松与好友分享正在播放的曲目。使用蓝牙® 技术，只需点击耳机上的 MusicChain™ 按钮，即可将其与其他支持 MusicChain™ 的耳机配对。

开放式声学设计



开放式声学设计，让您随时了解周边情况，以便保持警惕，而不会错过任何一首精彩歌曲。

防汗防湿




汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些无线蓝牙 Actionfit 运动耳机的材料防汗防水，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

两种不同的配戴风格



两种不同的佩戴风格可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于运动或训练。耳挂式卡夹专为极限和专业运动而设计，而 C 形稳定锁则是休闲训练的理想之选。

无线蓝牙® 支持



蓝牙® 技术让您行动自如，全无线缆缠绕之扰。

规格

声音

- 原声系统: 半封闭式
- 波段: 15 -22000 赫兹
- 音效增强: 回声控制, 降噪
- 单元直径: 13.6 毫米
- 隔音膜: PET
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 类型: 动态
- 音圈: 铜制
- 最大输入功率: 10 mW
- 灵敏度: 107 分贝

连接

- 蓝牙版本: 4.1
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围: 长达 10 米

外箱

- 长度: 19 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 14.1 厘米
- 总重: 0.4815 千克
- 高度: 13.3 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70708 1
- 净重: 0.1899 千克
- 自重: 0.2916 千克

便利性

- 通话管理: 接听 / 结束呼叫, 拒接来电, 最后号码重拨, 通话保持, 在通话和音乐之间切换
- 音量控制

功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 音乐播放时间: 6.5* 小时
- 待机时间: 150* 小时
- 通话时间: 7* 小时

包装尺寸

- 高度: 17.5 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 9.5 厘米
- 厚度: 4.2 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70708 4
- 总重: 0.1265 千克
- 净重: 0.0633 千克
- 自重: 0.0632 千克

产品尺寸

- 高度: 2 厘米
- 宽度: 10 厘米
- 厚度: 4 厘米
- 重量: 0.02325 千克

附件

- 快速入门指南: 随附
- USB 磁吸式充电线: 随附, 用于充电

设计

- 颜色: 橙黄色和白色



发行日期 2024-03-12

版本: 5.0.6

EAN: 69 25970 70708 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 实际结果可能会有所不同