




Philips
Kopfhörer

15-mm-Treiber/offen
Ohrbügel



SHS3300BK



Zusätzl. Bass

für starken Sound

Genießen Sie den Bass Beat-Sound über den Kopfhörer mit Ohrclips, der Komfort, Stabilität und Leistung bietet.

Musik für Ihre Ohren

- 27 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung
- Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound
- Neodymmagneten verstärken die Bassleistung und Empfindlichkeit

Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt

- Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance
- Ergonomischer Ohrbügel steigert Tragekomfort und Stabilität
- Asymmetrisches Kabelsystem sorgt für Ordnung

Jederzeit einsatzbereit

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: offen
- Membran: Mylar Dome
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch
- Schwingspule: Kupfer
- Frequenzgang: 12 bis 22.000 Hz
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 15 mm
- Maximale Eingangsleistung: 100 mW
- Impedanz: 32 Ohm

Anschlüsse

- Kabeltyp: Kupfer
- Kabelverbindung: doppelseitig, asymmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm
- Anschlussausführung: vergoldet

Komfort

- Tragemöglichkeit: Ohrbügel

Design

- Farbe: Schwarz

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Blister
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

- Regalaufstellung: Beides
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 9,5 x 17 x 2,6 cm
- Bruttogewicht: 0,0452 kg
- Nettogewicht: 0,0175 kg
- Eigengewicht: 0,0277 kg
- EAN: 69 51613 99170 1

Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Außenkarton (L x B x H): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
- Bruttogewicht: 1,74 kg
- Nettogewicht: 0,42 kg
- Eigengewicht: 1,32 kg
- GTIN: 1 69 51613 99170 8

Innenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Innenkarton (L x B x H): 18,2 x 8,6 x 11 cm
- Bruttogewicht: 0,1782 kg
- Nettogewicht: 0,0525 kg
- Eigengewicht: 0,1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 3,5 cm x 1,8 cm x 6,1 cm
- Gewicht: 0,0175 kg

Besonderheiten

27 mm Lautsprechertreiber

Kompakt für idealen Tragekomfort und doch groß genug, um klaren, kräftigen Sound zu bieten: Der 27 mm Lautsprechertreiber hat die optimale Größe für ungetrübtes Hörvergnügen.

Bass Beat-Öffnungen

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound mit tiefen, satten Basstönen.

Komfort-Ohrpolster

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

Ergonomischer Ohrbügel

Der Ohrbügel sitzt sicher hinter Ihrem Ohr – auch wenn Sie unterwegs sind. So bleibt der Ohrhörer an der gewünschten Stelle und liefert einen großartigen Klang. Der Ohrbügel ist der Teil, der Ihre Ohrhörer sicher und stabil an Ort und Stelle bleibt.

Neodymmagneten

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Asymmetrisches Kabelsystem

Diese einfache und gleichzeitig effektive Lösung garantiert noch mehr Tragekomfort. Sie können das Kabel statt unter dem Kinn einfach an Ihrem Rücken herunterhängen lassen.

1,2 m langes Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

