



Philips  
Слушалки

15 мм мембрани/отворен гръб  
Скоба за ухо

SHS3300WT



## По-богати баси

за мощен звук

Чуйте възпроизвеждането на басите със слушалките с щипка за ухо, които са конструирани за удобство, надеждност и ефективност.

### Музика за вашите уши

- 27 мм мембрана осигурява звук с изключително качество
- Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук
- Неодимовите магнити подобряват басите и чувствителността

### Създадени да отговарят на вашите изисквания и начин на живот

- Възглавничките за уши повишават удобството и характеристиките на басите
- Очертаната скоба за ушите осигурява удобство при носене и стабилност
- Асиметричният кабел отстранява кабела от пътя ви

### Винаги готови

- Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито

# PHILIPS

Слушалки  
15 мм мембрани/отворен гръб Скоба за ухо

## Спецификации

### Звук

- Акустична система: отворена
- Диафрагма: Миларова куполна
- Тип магнит: Неодимов
- Тип: Динамичен
- Звукова намотка: медна
- Честотен обхват: 12 - 22 000 Hz
- Чувствителност: 102 dB
- Диаметър на високоговорителя: 15 мм
- Максимална входяща мощност: 100 mW
- Импеданс: 32 ома

### Възможности за свързване

- Вид кабел: медна
- Кабелна връзка: двойно паралелни, асиметрични
- Дължина на кабела: 1,2 м
- Съединител: 3,5 мм
- Покритие на съединителя: със златно покритие

### Комфорт

- Начин на носене: Скоба за ухо

### Дизайн

- Цвят: Бяло

### Габарити на опаковката

- Тип опаковка: Блистер
- Брой включени продукти: 1

- Начин на поставяне: И двете
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 9,5 x 17 x 2,6 см
- Бруто тегло: 0,0452 кг
- Нето тегло: 0,0175 кг
- Тегло на опаковката: 0,0277 кг
- EAN: 69 51613 99116 9

### Външен кашон

- Брой потребителски опаковки: 24
- Външен кашон (Л x Ш x В): 35,4 x 19,2 x 23,2 см
- Бруто тегло: 1,74 кг
- Нето тегло: 0,42 кг
- Тегло на опаковката: 1,32 кг
- GTIN: 1 69 51613 99116 6

### Вътрешен кашон

- Брой потребителски опаковки: 3
- Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 18,2 x 8,6 x 11 см
- Бруто тегло: 0,1782 кг
- Нето тегло: 0,0525 кг
- Тегло на опаковката: 0,1257 кг
- GTIN: 2 69 51613 99116 3

### Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 3,5 см\*1,8 см\*6,1 см
- Тегло: 0,0175 кг

SHS3300WT/10

## Акценти

### 27 мм мембрана

Компактна за удобно носене, но достатъчно голяма, за да предлага чист и мощен звук, тази 27 мм мембрана е с идеалния размер за слушане без изопачаване.

### Отвори за басов ритъм

Ритъм-бас рефлекторите подпомагат движението на въздуха за по-добър звук с дълбок и пътен бас.

### Удобни възглавнички за ушите

Специалната форма и луксозните материали, използвани за възглавничките за ушите на тези слушалки Philips, осигуряват максимално удобство. Те предотвратяват разсейването на звука и подобряват характеристиките на басите. Възглавничките за ушите са оформени така, че да прилягат перфектно върху областта около ухото.

### Очертана скоба за ушите

Скобата за уши се задържа зад ушите ви дори когато се движите, задържайки слушалката удобно на мястото ѝ и запазвайки страхотното ѝ звучене. Това е част, която опира в задната част на ушите ви и задържа слушалките върху тях

### Неодимови магнити

Неодимът е най-добрият материал за създаване на силно магнитно поле за постигане на по-голяма чувствителност в гласовата намотка, по-добър нискочестотен диапазон и по-високо общо качество на звука.

### Асиметрична кабелна система

Това просто, но много ефективно решение против заплитане на кабелите по същество действа, като ви дава възможност да прекарате кабела зад врата си вместо под брадичката.

### Кабел 1,2 м

Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.



Дата на издаване  
2022-05-12

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 001 30831  
EAN: 69 51613 99116 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)