

Philips
Hodetelefon med
nakkebøyle



SHS390



Balansert lyd

kurvet nakkebånd for god passform

Hodesett med nakkebøyle og dynamisk basslyd.

Musikk i dine ører

- 32 mm-høytalerdriver med stor lydytelse
- Med Bass Beat-kanaler beveger luften seg for bedre lyd
- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet

Utformet for deg og din livsstil

- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
- Ensidig ledning reduserer ledningskrøll og gjør bruken mer praktisk

Alltid klar

- En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: åpen
- Magnettype: Neodym
- Membran: Mylar-dome
- Talespole: kobber
- Frekvensområde: 12–22 000 Hz
- Impedans: 24 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 100 mW
- Følsomhet: 102 dB
- Høytalerdiameter: 32 mm
- Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallel, asymmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 mm
- Kontaktoverflate: nikkelbelagt
- Kabeltype: kobber

Innereske

- Bruttovekt: 1,265 kg
- Innereske (L x B x H): 38 x 19,5 x 24,5 cm

- Nettovekt: 0,887 kg
- Taravekt: 0,378 kg
- EAN: 87 10895 87985 9
- Antall emballasjer: 6

Ytre eske

- Bruttovekt: 11,06 kg
- Yttereske (L x B x H): 75,9 x 41 x 51,9 cm
- Nettovekt: 2,208 kg
- Taravekt: 8,852 kg
- EAN: 87 10895 87986 6
- Antall emballasjer: 48

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 17,5 x 23,7 x 5,7 cm
- Bruttovekt: 0,148 kg
- Nettovekt: 0,046 kg
- Taravekt: 0,102 kg
- EAN: 87 10895 87890 6
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister

Høydepunkter

32 mm-høytalerdriver

Høytalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.

Bass Beat-kanaler

Bass Beat-kanaler beveger luften for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.

Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

Ensidig ledning

Av praktiske hensyn er ledningen bare koblet til den ene siden. Du unngår ledningskrøll, og det er lettere å rulle sammen ledningen etter bruk.

1,2 m ledning

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.



Utgivelsesdato
2010-12-17

Versjon: 6.0.11

12 NC: 9082 100 04254
EAN: 87 10895 87890 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com