

Philips  
Hodetelefon med  
nakkebøyle

Svart/hvitt



SHS390



## Balansert lyd

kurvet nakkebånd for god passform

Hodesett med nakkebøyle og dynamisk basslyd.

### Musikk i dine ører

- 32 mm-høytalerdriver med stor lydytelse
- Med Bass Beat-kanaler beveger luften seg for bedre lyd
- Neodymmagneter gir bedre bassytelse og følsomhet

### Utformet for deg og din livsstil

- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
- Ensidig ledning reduserer ledningskrøll og gjør bruken mer praktisk

### Alltid klar

- En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 12 x 15 x 5,5 cm
- Vekt: 0,047 kg

## Lyd

- Akustisk system: åpen
- Magnettype: Neodym
- Membran: Mylar-dome
- Talespole: kobber
- Frekvensområde: 12–22 000 Hz
- Impedans: 24 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 100 mW
- Følsomhet: 102 dB
- Høyttalerdiameter: 32 millimeter
- Type: Dynamisk

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallel, asymmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 millimeter

- Kontaktoverflate: nikkelbelagt
- Kabeltype: kobber

## Mål, emballasje

- Type hylleplassering: Begge
- Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 19,5 x 6 cm
- Bruttovekt: 0,135 kg
- Nettovekt: 0,047 kg
- Taravekt: 0,088 kg
- EAN: 87 12581 53104 1
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 53963 4
- Bruttovekt: 0,586 kg
- Yttereske (L x B x H): 20,4 x 19,3 x 21,1 cm
- Nettovekt: 0,141 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 0,445 kg

# Høydepunkter

## 32 mm-høyttalerdriver

Høyttalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.

## Bass Beat-kanaler

Bass Beat-kanaler beveger luften for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.

## Neodymmagneter

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

## Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene til disse Philips-hodetelefonene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

## Ensidig ledning

Av praktiske hensyn er ledningen bare koblet til den ene siden. Du unngår ledningskrøll, og det er lettere å rulle sammen ledningen etter bruk.

## 1,2 m kabel

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

