

Philips
Hodetelefoner med
øreboyle



SHS4700



Ørebøyle-komfort

Ørebøyle-komfort

Disse hodetelefonene sitter perfekt på øret. Siden hodetelefonene kan justeres og har kjempemyke øreputer, kan de tilpasses perfekt til øret ditt slik at de sitter både sikkert og behagelig. Med disse hodetelefonene kan du glede deg over musikken i time etter time.

For suveren musikknyttelse

- Med Bass Beat-kanaler beveger luften seg for bedre lyd
- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
- 24 k forgylt plugg for ultrapålitelig tilkobling

Laget for å passe deg

- Supermyke øreputer for komfort i flere timer
- Fleksibel gummibøyle med en komfortabel og sikker passform
- Hengsel og ørebøyle som kan justeres, gir ekstra sikkerhet og komfort

Alltid klar

- Enklere å bruke og lagre kabler uten kabelrot
- Asymmetrisk ledningssystem holder kablene ute av veien
- Strekkavlastningen forbedrer sikkerheten til ledninger og koblinger
- En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: åpen
- Magnettype: Neodym
- Talespole: CCAW
- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 12–24 000 Hz
- Impedans: 24 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 100 mW
- Følsomhet: 104 dB
- Høytalerdiameter: 32 mm
- Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: to-parallell, asymmetrisk
- Kabellengde: 1,2 m + 1,8 m
- Kontakt: 3,5 mm
- Kontaktoverflate: gullbelagt
- Kabeltype: OFC

Innereske

- Bruttovekt: 0,617 kg
- Innereske (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
- Nettovekt: 0,459 kg
- Taravekt: 0,158 kg

Ytre eske

- Bruttovekt: 10,82 kg
- Yttereske (L x B x H): 47,5 x 40 x 48 cm
- Nettovekt: 3,264 kg
- Taravekt: 7,556 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 10 x 22 x 2,8 cm
- Bruttovekt: 0,077 kg
- Nettovekt: 0,034 kg
- Taravekt: ,043 kg

Høydepunkter

Bass Beat-kanaler

Bass Beat-kanaler beveger luften for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.

Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

24 k forgylt plugg

Pluggen har en finish i edelmetall, noe som gir en mer pålitelig tilkobling og dermed bedre lyd kvalitet.

Supermyke øreputer

Øreputene er myke og gjør at høytaleren omslutter øret for å gi en flott lyd. Hodetelefonene gir veldig lite press på ørene, og de er behagelige å bruke i lange perioder.

Fleksibel gummibøyle

Gummibøylene har et glisikkert håndtak slik at den sitter ekstra sikkert og komfortabelt i flere timer. Ideell for aktive mennesker.

Fullstendig justerbar

Hengselen og ørebøylen som kan justeres, sørger for ekstra sikkerhet og komfort fordi de tilpasser seg formen og størrelsen på øret. Dette bidrar til å skape en perfekt og behagelig passform som holder hodetelefonene på plass.

Unngå kabelrot

Du sparer tid med mindre kabelrot. Kabelen er laget av et materiale som er ekstra stivt samtidig som det er fleksibelt.

Asymmetrisk ledningssystem

Denne enkle, men svært effektive løsningen på ledningskrøll lar deg henge ledningene bak nakken i stedet for under haka.

Strekavlastning

En myk, fleksibel hylse beskytter ledningstilkoblingen mot skader som ellers ville oppstått på grunn av at ledningen stadig bøyes. På denne måten forlenges produktets levetid.

1,2 m ledning

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.



Utgivelsesdato
2010-12-17

Versjon: 5.0.6

12 NC: 9082 100 05696
EAN: 87 10895 92144 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com