

Philips
耳掛式耳筒



SHS4840



極度舒適

可調式耳鉤適合各種耳型

此款耳筒的內層耳鉤套可調節至 5 個不同位置，適合各種耳型。護蓋與喇叭之間的空氣為你帶來更柔軟的感覺，使護蓋像一個舒適的軟墊。

音樂直達耳朵

- 24k 鍍金插頭確保最穩定的連接
- 低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質

切合你和你的生活

- 曲線耳掛增加舒適及穩固程度
- 13.5 毫米喇叭驅動器讓你配戴得最舒適
- 空氣軟墊護蓋帶來超柔軟的舒適感

隨時候命

- 在你活動時仍舒適地留在你的耳中
- 耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

PHILIPS

規格

音效

- 音響系統：開啟
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 振動膜：Mylar dome
- 音圈：銅
- 頻率響應：12 - 23 500 Hz
- 敏感度：105 分貝
- 阻抗：16 歐姆
- 喇叭直徑：13.5 毫米
- 類型：動態
- 最大電量輸入：15 mW

連接

- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：1.2 米
- 連接器：3.5 毫米
- 連接器設備：鍍鎳
- 纜線類型：OFC

內紙箱

- GTIN: 2 06 09585 18003 5
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 7.8 x 7.3 x 2.6 吋
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 19.8 x 18.5 x 6.7 厘米
- 產品包裝數目：6
- 總重量：0.655 磅
- 總重量：0.297 千克
- 淨重：0.096 千克
- 淨重：0.212 磅

- 淨機身重量：0.201 千克
- 淨機身重量：0.443 磅

外盒

- 總重量：3.280 磅
- 總重量：1.488 千克
- GTIN: 1 06 09585 18003 8
- 外箱 (L x 闊 x 高): 15.4 x 8.7 x 6.9 吋
- 外箱 (L x 闊 x 高): 39.2 x 22 x 17.4 厘米
- 淨重：0.847 磅
- 淨重：0.384 千克
- 產品包裝數目：24
- 淨機身重量：2.434 磅
- 淨機身重量：1.104 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 5.2 x 17 x 3 厘米
- 總重量：0.035 千克
- 淨重：0.016 千克
- 淨機身重量：0.019 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 2.0 x 6.7 x 1.2 吋
- 總重量：0.077 磅
- 淨重：0.035 磅
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒
- 淨機身重量：0.042 磅
- UPC: 6 09585 18003 1

產品特點

曲線耳掛

即使在行走時，耳鉤亦可緊貼耳背，保持耳筒舒適就位並收音清晰。這是接觸耳背的部份，可讓耳筒穩固於雙耳之上。

為活動型人士而設

不論你是外出跑步、踏單車或參與任何活動量高的康體活動，這款耳筒都會舒適地留在你的耳中。

13.5 毫米喇叭驅動器

體積小得可以非常舒適地配戴，卻能提供不失真的超大聲音，帶給你最優化的聽覺享受。

24k 鍍金插頭

插頭上珍貴的鍍金外殼確保最穩定的連接，帶來更佳音質。


空氣軟墊護蓋

護蓋與驅動器之間的空氣可減少耳朵承受的氣壓，帶給你如枕頭般的柔軟感覺。

低音增強反射器

低音增強反射器讓空氣流動，進一步提昇音質，給你深沉而圓潤的低音。

Flexi-Grip 設計



耳筒機身的包裹部份是柔軟的 Flexi-Grip 材料，可以提高耳筒效能並延長使用壽命。當使用者掛上或摘下耳筒時，它保護電纜連接免遭可能由於耳筒機身與使用者手指頻繁接觸而造成的損害。



出版日期 2013-09-19

版本：2.1.7

12 NC: 8670 000 57986
UPC: 6 09585 18003 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com