

Philips  
Kopfhörer mit  
Nackenbügel

SHS660



## Immer passend

### 3 austauschbare Kappen

Neckband-Kopfhörer mit 3 austauschbaren Kappen-Sets für gute Musikqualität und modischen Chic.

#### Musik für Ihre Ohren

- 32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound
- Kupferummantelter Aluminiumdraht verbessert Klangqualität
- Neodym-Magnet steigert Bassleistung und Empfindlichkeit

#### Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt

- Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance
- Einseitiges Kabel gegen Kabelgewirr und für Komfort

#### Jederzeit startklar

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Wählen Sie die auswechselbaren Kappen, die zu Ihnen passen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technische Daten

### Sound

- **Akustisches System:** Offen
- **Membran:** Mylar Dome
- **Magnettyp:** Neodym
- **Sprachkorrektur:** CCAW
- **Frequenzgang:** 12 bis 24,000 Hz
- **Impedanz:** 24 Ohm
- **Maximale Eingangsleistung:** 100 mW
- **Empfindlichkeit:** 106 dB
- **Lautsprecherdurchmesser:** 30 mm
- **Typ:** Dynamic

### Anschlussmöglichkeiten

- **Kabelverbindung:** Einseitig
- **Kabellänge:** 1,2 m
- **Anschluss:** 3,5 mm Stereo
- **Anschlussausführung:** vergoldet, 24 kt.
- **Kabeltyp:** OFC

### Verpackungsdaten

- **I2NC:** 908210004259
- **Bruttogewicht:** 0.139 kg
- **Höhe:** 62 mm
- **Länge:** 233 mm

- **Breite:** 172 mm
- **Eigengewicht:** 0.081 kg
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895878946

### Außenkarton

- **Menge:** 48
- **Eigengewicht:** 8.802 kg
- **Bruttogewicht:** 11.576 kg
- **Länge:** 800 mm
- **Breite:** 410 mm
- **Höhe:** 540 mm
- **I2NC:** 908210004259
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879811

### Innenkarton

- **Menge:** 6
- **Eigengewicht:** 0.910 kg
- **Bruttogewicht:** 1.257 kg
- **Länge:** 385 mm
- **Breite:** 190 mm
- **Höhe:** 255 mm
- **I2NC:** 908210004259
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879804

## Wichtige Produktinfos

### 32 mm Lautsprechertreiber

Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.

### Goldbeschichteter Stecker (24-Karat)

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

### Bass Beat-Öffnungen

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound mit tiefen, satten Basstönen.

### CCA-W-Sprachspule

Durch den hochwertigen kupferummantelten Aluminiumdraht (CCA-W) in den Sprachspulen des Lautsprechertreibers gewinnt der Klang beträchtlich an Qualität.

### Neodym-Magnet

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

### Komfort-Ohrpolster

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können ungeniert die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

### Einseitiges Kabel

Das einseitige Kabel verringert eventuelles Kabelgewirr und vereinfacht die Aufbewahrung.

### Kabel (1,2 m)

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

### Auswechselbare Kappen

Wählen Sie Ihrem Geschmack und der Stimmung entsprechend eines der drei auswechselbaren, farblich und im Stil unterschiedlichen Kappen-Sets aus.



Ausstellungsdatum  
2007-08-04

Version: 2.0

I2 NC: 9082 100 04259  
EAN: 87 10895 87894 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)