

Philips
Casque tour de cou

SHS660



Très tendance

3 jeux de caches interchangeables

Casque tour de cou avec 3 jeux de caches interchangeables pour écouter de la musique avec style.

Le son dont vous rêviez

- Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra fiable
- Circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore
- Le fil CCAW améliore la qualité du son.
- Améliore la qualité des basses et la sensibilité

Adapté à votre personnalité et votre style de vie

- Le confort d'utilisation, la qualité des basses
- Réduit le croisement des câbles pour plus de confort

Une disponibilité totale

- Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour utilisation en extérieur
- Sélectionnez le cache le mieux adapté à votre style

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Système acoustique:** Ouvert
- **Diaphragme:** Dôme en mylar
- **Type d'aimant:** Néodyme
- **Bobine acoustique:** CCAW
- **Réponse en fréquence:** 12 - 24 000 Hz
- **Impédance:** 24 ohms
- **Puissance d'entrée maximale:** 100 mW
- **Sensibilité:** 106 dB
- **Diamètre de l'enceinte:** 30 mm
- **Type:** Dynamique

Connectivité

- **Connexion par câble:** Unilatérale
- **Longueur du câble:** 1,2 m
- **Connecteur:** 3,5 mm stéréo
- **Finition du connecteur:** Plaqué or 24 carats
- **Type de câble:** Sans oxygène (OFC)

Informations de l'emballage

- **I2NC:** 908210004259
- **Poids brut:** 0,139 kg
- **Hauteur:** 62 mm
- **Longueur:** 233 mm

- **Largeur:** 172 mm
- **Tare:** 0,081 kg
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895878946

Carton externe

- **Quantité:** 48
- **Tare:** 8,802 kg
- **Poids brut:** 11,576 kg
- **Longueur:** 800 mm
- **Largeur:** 410 mm
- **Hauteur:** 540 mm
- **I2NC:** 908210004259
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879811

Carton interne

- **Quantité:** 6
- **Tare:** 0,910 kg
- **Poids brut:** 1,257 kg
- **Longueur:** 385 mm
- **Largeur:** 190 mm
- **Hauteur:** 255 mm
- **I2NC:** 908210004259
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879804

Points forts du produit

Enceinte 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Événements Bass Beat

Les événements Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.

bobine acoustique CCAW

En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre (CCA) de qualité supérieure pour la bobine acoustique du pilote du casque, la qualité du son est considérablement améliorée.

Système magnétique en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés dont ils se composent garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les tonalités basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Câble unilatéral

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de croisement des câbles et simplifie leur rangement.

Câble 1,20 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Caches interchangeables

Trois paires de caches interchangeables de couleurs et de styles différents vous sont proposées : faites votre choix en fonction de vos goûts et de votre humeur du moment.



Date de publication
2007-11-14

Version: 2.0

I2 NC: 9082 100 04259
EAN: 87 10895 87894 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com