

Philipsin
Niskasankakuulokkeet



SHS8200



Erittäin kompakti niskasanka

Litteät, kokoontaitettavat

Suuret 32 mm:n kaiuttimelementit ja Bass Beat -ilma-aukot tuottavat uskomattoman bassoäänen, ja erittäin litteää taitettavaa niskasankaa on helppo säilyttää ja kuljettaa.

Musiikkia korvilleesi

- 32 millimetrin kaiuttimelementti tuottaa erinomaisen äänen
- Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua
- Neodyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä
- Luokkansa paras suorituskyky ja erinomainen äänenlaatu
- Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi

- Erittäin pehmeä kangas – äärimmäisen mukava käyttää
- Eriyismuotoiltu, sopii käytettäväksi kaulan ympärillä
- Ergonomisesti suunnitellut mukavat kuulokkeet

Aina valmiina

- Mahtuvat litteiksi taitettuina helposti taskuun
- Kestävä johtoliitos pidentää käyttöikää
- Toispuolinen johto vähentää johtojen sotkeutumista
- 1,2 metrin johto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot**Ääni**

- Akustinen järjestelmä: Avoin
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Puhekelä: CCAW
- Kalvo: Mylar-kalotti
- Taajuusvaste: 12 - 24 000 Hz
- Impedanssi: 24 ohmia
- Enimmäisteho: 100 mW
- Herkkyyks: 106 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
- Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät

- Johtoliitäntä: Yksipuolinen
- Johdon pituus: 1,2 m
- Liitin: 3,5 mm stereo
- Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
- Johtotyyppi: OFC

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,5 x 23,2 x 3,2 cm
- Nettopaino: 0,056 kg
- Kokonaispaino: 0,14 kg
- Taara: 0,084 kg

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 51 x 30 x 56 cm
- Nettopaino: 8,72 kg
- Kokonaispaino: 9,4 kg
- Taara: 0,68 kg

Sisäpakkaus

- Sisäpakkaus (P x L x K): 24 x 13,5 x 26 cm
- Nettopaino: 0,84 kg
- Kokonaispaino: 1 09 kg
- Taara: 0,25 kg

Tärkeimmät ominaisuudet**32 millimetrin kaiutinelementti**

Pienestä 32 millimetrin koostaan huolimatta tämä kaiutinelementti tuottaa tehokkaasti vääristymättömän äänen millä tahansa syöttövirralla.

Bass Beat -ilma-aukot

Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua ja bassotoistoa.

Neodyymimagneetti

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

Erinomainen äänenlaatu

Akustisesti optimoitu muotoilu ja laadukkaat elementit tuottavat luokkansa parhaan äänen.

24k kullattu liitin

Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla myös äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.

Erittäin pehmeä kangas

Kangas tuntuu erittäin pehmeältä ihoa vasten – äärimmäisen mukava käyttää.

Erityismuotoilu**Miellyttävä istuvuus**

Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.

Litteät, kokoontaitettavat

Kuulokkeet on suunniteltu siten, että ne voi taittaa erittäin litteiksi. Ne mahtuvat näin hyvin taskuun.

Kestävä johtoliitos

Korvakuvun pehmeä muoviosa pienentää johtoihin kohdistuvaa rasitusta, suojaa yhteyttä ja ehkäisee toistuvien taivutusten aiheuttamia vaurioita.

Toispuolinen johto

Johto on kätevästi yhdistetty vain yhdeltä puolelta, joten johto ei sotkeudu ja kelaaminen säilytystä varten on helppoa.

1,2 metrin johto

Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa vapaasti minne tahansa.



Julkaisupäivä 2008-10-14

Versio: 2.0.7

12 NC: 9082 100 06523
EAN: 87 10895 93689 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com