

Philips
Hodetelefon med
nakkebøyle

SHS8200



Ultrakompakt nakkebøyle

Real Flat sammenleggbar

De store 32 mm høyttalerdriverne og Bass Beat-kanalene skaper en utrolig kraftig basslyd, mens den ultraflate, sammenleggbare nakkebøylen gjør det enkelt å oppbevare og bære den.

Musikk i dine ører

- 32 mm-høyttalerdriver med stor lydtelse
- Med Bass Beat-kanaler beveger luften seg for bedre lyd
- Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
- Nyt den beste ytelsen i klassen og optimal lyd kvalitet
- 24 k forgylt plugg for ultrapålitelig tilkobling

Utformet for deg og din livsstil

- Ultramykt stoff for maksimal brukerkomfort
- Kurvet design rundt nakken for en komfortabel passform.
- Ergonomisk formet hodetelefon som gir bedre brukskomfort

Alltid klar

- Kan brettes flatt slik at det lett får plass i lommen
- Forsterket ledningstilkobling som gir ekstra holdbarhet
- Ensidig ledning reduserer ledningskrøll og gjør bruken mer praktisk
- En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Åpen
- Magnettype: Neodym
- Talespole: CCAW
- Membran: Mylar-dome
- Frekvenssvar: 12–24 000 Hz
- Impedans: 24 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 100 mW
- Følsomhet: 106 dB
- Høyttalerdiameter: 32 mm
- Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: Ensidig
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kontaktoverflate: 24 k gullbelagt
- Kabeltype: OFC

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 12,5 x 23,2 x 3,2 cm
- Nettovekt: 0,056 kg
- Bruttovekt: ,14 kg
- Taravekt: 0,084 kg

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 51 x 30 x 56 cm
- Nettovekt: 8,72 kg
- Bruttovekt: 9,4 kg
- Taravekt: ,68 kg

Innereske

- Innereske (L x B x H): 24 x 13,5 x 26 cm
- Nettovekt: 0,84 kg
- Bruttovekt: 1,09 kg
- Taravekt: ,25 kg

Produkt høydepunkter

32 mm-høyttalerdriver

Høyttalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.

Bass Beat-kanaler

Bass Beat-kanaler beveger lyden for bedre lyd med en dyp og fyldig bass.

Neodymmagnet

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og generelt bedre lyd kvalitet.

Enestående lyd kvalitet

Akustisk design og høykvalitetsdrivere sørger for den beste lydtytelsen i klassen.

24 k forgyllt plugg

Pluggen har en finish i edelmetall, noe som gir en mer pålitelig tilkobling og dermed bedre lyd kvalitet.

Ultramykt stoff

Det ultramyke stoffet som brukes, kjennes mykt mot huden for maksimal bruker komfort.

Kurvet design

Komfortabel form

Disse hodetelefonene er utformet etter ørets form for ekstra komfort og langvarig lydnyttelse.

Real Flat nedfellbar

Hodesettet kan brettes helt flatt slik at det lett får plass i lommen.

Forsterket ledningstilkobling

En myk plastdel på øredeselet reduserer belastningen på ledningen, beskytter tilkoblingen og hindrer skader som oppstår på grunn av den stadige bøyingen.

Ensidig ledning

Av praktiske hensyn er ledningen bare koblet til den ene siden. Du unngår ledningskrøll, og det er lettere å rulle sammen ledningen etter bruk.

1,2 m ledning

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.



Utgivelsesdato
2008-10-14

Versjon: 2.0.7

12 NC: 9082 100 06523
EAN: 87 10895 93689 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com