

Philips
Casque tour de cou

SHS850



Confort optimal !

Casque tour de cou en tissu

Voici la preuve que le style, le confort et les performances vont de pair. Grâce au casque tour de cou en tissu SHS850 et à ses écouteurs incroyablement doux, donnez une nouvelle dimension à votre écoute.

Le son dont vous rêviez

- Enceinte 32 mm pour un son de grande qualité
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra fiable
- Le fil CCAW améliore la qualité du son.
- Améliore la qualité des basses et la sensibilité

Adapté à votre personnalité et votre style de vie

- Le confort d'utilisation, la qualité des basses
- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
- Un revêtement spécial en caoutchouc doux au toucher

Une disponibilité totale

- Le tour de cou se plie pour se ranger plus facilement
- La sortie de cordon à l'arrière améliore le confort

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Système acoustique:** Ouvert
- **Diaphragme:** Dôme en mylar
- **Type d'aimant:** Néodyme
- **Bobine acoustique:** CCAW
- **Réponse en fréquence:** 10 - 24 000 Hz
- **Impédance:** 24 ohms
- **Puissance d'entrée maximale:** 100 mW
- **Sensibilité:** 106 dB
- **Diamètre de l'enceinte:** 32 mm
- **Type:** Dynamique

Connectivité

- **Connexion par câble:** Unilatérale
- **Longueur du câble:** 1,2 m
- **Connecteur:** 3,5 mm stéréo
- **Finition du connecteur:** Plaqué or 24 carats
- **Type de câble:** Sans oxygène (OFC)

Informations de l'emballage

- **I2NC:** 908210004317
- **Poids brut:** 0,125 kg
- **Hauteur:** 63 mm
- **Longueur:** 233 mm

- **Largeur:** 172 mm
- **Tare:** 0,066 kg
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879774

Carton externe

- **I2NC:** 908210004317
- **Quantité:** 48
- **Tare:** 4,817 kg
- **Poids brut:** 7,630 kg
- **Longueur:** 810 mm
- **Largeur:** 410 mm
- **Hauteur:** 540 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879798

Carton interne

- **I2NC:** 908210004317
- **Quantité:** 6
- **Tare:** 0,400 kg
- **Poids brut:** 0,752 kg
- **Longueur:** 390 mm
- **Largeur:** 190 mm
- **Hauteur:** 255 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895879781

Points forts du produit

Enceinte 32 mm

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

bobine acoustique CCAW

En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre (CCAW) de qualité supérieure pour la bobine acoustique du pilote du casque, la qualité du son est considérablement améliorée.

Système magnétique en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés dont ils se composent garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les tonalités basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Conception ultralégère

Les matériaux durables et ultralégers utilisés garantissent un confort absolu.

Tour d'oreille en caoutchouc

Le revêtement de caoutchouc doux au toucher qui recouvre le tour d'oreille offre à la fois un port stable et confortable.

Tour de cou pliable

Le casque peut être plié, ce qui permet de réduire sa taille et de le ranger plus facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sortie de cordon à l'arrière

Ce cordon centré à l'arrière du tour de cou est si discret que vous finirez par l'oublier.



Date de publication
2007-11-14

Version: 2.0

I2 NC: 9082 100 04317
EAN: 87 10895 87977 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com