



飞利浦
耳机

8.6 毫米驱动器 / 半封闭式后盖
耳塞

SHX10



感受低音，洞察节拍。

飞利浦 HX1 耳塞让您不仅可以感受到低音，还能洞察到每一个节拍。这才是您想要的可视化音乐。专为聚会而设计！戴上脉动的 LED 耳机，在聚会上闪耀个性，成为众人瞩目的焦点。

为音乐赋予光芒

- 强劲 LED，与每个音乐节拍同步闪亮
- 通过 LED 按钮控制音乐的可视性
- 强劲 LED 灯，闪亮长达 6 小时

引爆您的低音节拍

- 钹制驱动器可提供深沉低音和震撼音效
- 低音反射端口，提升低音效果

震撼设计，个性表达

- 结实质感，超级耐用和坚固
- 橡胶线缆，更加耐用
- 3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合

PHILIPS

耳机
8.6 毫米驱动器 / 半封闭式后盖 耳塞

产品亮点

3 副耳罩



提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

低音反射端口



低音反射端口通过排出空气来提升低音效果，改善系统的低频效率。

明亮的 LED



强劲 LED，与每个音乐节拍同步闪亮，让声音既可听到又能看到。有史以来第一次，您可以通过视觉形式分享音乐。

耐用的橡胶线缆

橡胶线缆，更加耐用

LED 按钮

通过线控电池盒上的 LED 滑动开关轻松控制音乐的可视性。

长时间闪亮




强劲 LED 灯，闪亮长达 6 小时

钹制驱动器



8.6 毫米钹制驱动器可提供深沉的低音效果，放大音乐的脉动。可以提供具有宽动态范围的高保真音质，即使是最微妙的细节，都能真实再现。

坚固构造



这些耳机均采用坚固耐用的材料制造而成，具有结实坚固的外观和质感。

SHX10/00

规格

声音

- 原声系统：半封闭式
- 磁铁型：钹制
- 阻抗：16 欧姆
- 最大输入功率：20 mW
- 灵敏度：103 分贝
- 扬声器直径：8.6 毫米
- 频率响应：10 - 22 000 赫兹

连接

- 线缆接口：两边平行、对称
- 线缆长度：1.2 米
- 连接器：3.5 毫米
- 接头末端：镀镍
- 线缆类型：铜

功率

- 电池数量：1 块（内置）
- 电池类型：锂聚合物
- 电池重量：1.8 克

附件

- USB 线缆



发行日期 2016-03-21

版本：3.0.5

12 NC: 8670 001 31814
EAN: 69 25970 70804 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com