

**Saeco PicoBaristo
Machine expresso à
café grains avec
broyeur**

- 11 boissons
- Carafe à lait haut de gamme intégrée
- Argent
- AquaClean



SM3061/10

Une machine compacte offrant un grand choix de boissons

Jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage*

La PicoBaristo est une machine compacte qui ravira les amateurs de café en quête de variété. L'interface utilisateur vous permet de sélectionner un grand choix de spécialités d'un simple geste. Et le filtre AquaClean vous permet de savourer jusqu'à 5 000 tasses* entre chaque détartrage.

Un choix de café pour chaque moment

- Savourez 11 boissons différentes, en toute simplicité
- Cappuccino et latte macchiato à la pression d'un bouton avec la carafe à lait
- Longueur réglable, 5 intensités et 10 réglages du broyeur
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

La perfection à chaque café

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Mousse de lait parfaite grâce à technologie Latte Perfetto
- Du café chaud dès la première tasse avec Thermobloc
- Finition argent de haute qualité aux lignes précises

Attention et anticipation

- Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage
- Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean
- Un écran sophistiqué pour un meilleur contrôle de la machine
- Une conception compacte maximisant les contenances

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Points forts

Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

11 boissons

Bénéficiez d'un grand choix de boissons adaptées à toutes les occasions. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine Super Automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Écran sophistiqué



L'écran sophistiqué affiche toutes les informations dont vous avez besoin. Ainsi, vous interagirez facilement avec votre

machine, afin d'en obtenir des performances optimales. Les différentes icônes et informations écrites vous guident pour faciliter la sélection des options de personnalisation et la réalisation des opérations de maintenance.

Filtre AquaClean



AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

Rinçage automatique et détartrage guidé



Cette machine espresso rince automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage et à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Cette dernière vous

prévient lorsqu'il est temps de la détartrer et vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir et ce que vous devez faire.

Personnalisez vos cafés



Cette machine Super Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Design compact et haute capacité



Les réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que le bac à marcs de cette machine ultra-compacte sont de plus grande capacité, pour des remplissages moins fréquents. Très pratique et performante, cette machine intelligente Super Automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marcs de grande contenance.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Type de carafe: Carafe haut de gamme
- Solution « lait »: Carafe à lait intégrée
- Interface utilisateur: Affichage numérique

Spécificités techniques

- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
- Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 163 millimètre
- Tension: 230 volt
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Couleur et finitions: Peinture argentée
- Longueur du cordon: > 100 cm
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Dimensions du produit:
221 x 340 x 430 millimètre
- Bac à marcs: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès par le haut
- Pays d'origine: Roumanie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 10
- Sélecteur d'intensité préalable: Non
- Réglages de température: 3
- Profils utilisateur: 1

Autres fonctionnalités

- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Gusto Perfetto
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide
- Groupe café amovible

Variété

- Boissons: Baby Cappuccino, Café crème, Cappuccino, Espresso, Double espresso, Espresso Lungo, Café crème, Eau chaude, Latte Macchiato, Mousse de lait, Ristretto
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non