



Saeco PicoBaristo "Super-automatic" espresso automāts

- 10 dzērieni
- Iebūvēta piena karafe
- Balta
- AquaClean

SM5478/10



Izsmalcināta kafija, viegli pielāgojama jūsu gaumei

Iepazīstiet kafijas pasauli, pagatavojot tādus plaši pazīstamus dzērienus kā espresso vai kapučīno, kā arī tādus īpašos kafijas dzērienus kā Americano vai espresso makjato.

Izcila pieredze

- Ar AquaClean līdz 5000* tasišu pagatavošanai bez atkalīķošanas
- Iznemama uzliešanas iekārta sniedz vizuālu higiēnas garantiju
- Pupiņu tvertne ar aromātu saglabājošu aizvēršanas mehānismu parūpējas par pupiņu svaigumu
- Ātrā piena sistēmas tīrīšana ātri iztīra piena tekni ar karstu ūdeni

Augstas kvalitātes kafija

- 20 000 tases izcila kafijas, pateicoties keramikajām dzirnaviņām
- CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko
- Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci
- LattePerfetto biezām piena putām ar smalku tekstūru

Individuāli pielāgojams klāsts

- Moderns ekrāns ar skārienjutīgām ikonām, lai ātri piekļūtu dzērienu izvēlei
- CaffeDuo: pagatavojiet un baudiet jebkuras receptes dubulto dzērienu
- 10 pasaulslaveni dzērieni rokas stiepiena attālumā
- Atmiņas funkcija: pielāgojiet un saglabājat visas iecienītās receptes

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**

Izceltie produkti

100% keramiskas dzirnaviņas



Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Ārējs apstiprinājums



Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, puķu, pikantu).


Augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīce



Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un

nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz optimālai temperatūrai.

AquaClean filtrs



AquaClean

AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces atkalķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.

LattePerfetto



LattePerfetto biezām piena putām ar smalku tekstūru

Izņemama uzliešanas iekārta



Izņemama uzliešanas iekārta sniedz vizuālu higiēnas garantiju. Saeco uzliešanas iekārta piedāvā automātisku tīrīšanu, izmantojot arī mūsu specializētās tīrīšanas tabletes.

Displejs ar skārienjutīgām ikonām

Pieklūstiet 7 dzērienu receptēm ar vienu pieskārienu un lietotāju profiliem netraucētai pieredzei. Pagatavojiet tieši tādu kafiju, kā vēlaties, pielāgojot tilpumu, temperatūru, garšu vai stiprumu un citas īpašības.

Pupiņu tvertne ar aromātu saglabājošu aizvēršanas mehānismu

Pupiņu tvertne ar aromātu saglabājošu aizvēršanas mehānismu parūpējas par pupiņu svaigumu

CaféDuo

Pagatavojiet un baudiet vienu vai dubultu dažādu kafijas dzērienu porciju ar vienu pieskārienu.

Ātrā piena sistēmas tīrīšana



Lai nodrošinātu labu higiēnu, iekārta piedāvā ātro piena sistēmas tīrīšanas funkciju: pēc dzēriena pagatavošanas, piena tekne tiek iztīrīta ar karstu ūdeni.

10 pasaulslaveni dzērieni



Iepazīstiet kafijas pasauli, pagatavojot tādas plaši pazīstamus dzērienus kā espresso vai kapučīno, kā arī tādas īpašas kafijas dzērienus kā Americano vai espresso makjato.

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

- Karafes tips: Premium karafe
- Piena apstrādes risinājums: leibūvēta piena karafe, Ātrā piena sist. tīrīšana
- Lietotāja interfeiss: Uzlabots displejs

Tehniskā specifikācija:

- Piena karafes tilpums: 0,5 l
- Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 15 tases
- Ūdens tvertnes ietilpība: 1,8 l
- Frekvence: 50 Hz
- Maks. tasītes augstums: 163 mm
- Spriegums: 230 V
- Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: 250 g
- Krāsa un apdare: Balta
- Vada garums: >100 cm
- Filtru saderība: AquaClean
- Produkta izmēri: 221 x 340 x 430 mm
- Atkritumu konteiners: Piekļuve no priekšpusē
- Ūdens tvertne: Piekļuve no augšas
- Produkta svars: 7,2 kg
- Izcelsmes valsts: Rumānija

Pielāgošana

- Aromāta stipruma iestatījumi: 5
- Kafijas un piena daudzums: Regulējams
- Dzirnaviņu iestatījumi: 10
- Pirmsuzliešanas aromāta kontrole: Nē
- Temperatūras iestatījumi: 3
- Lietotāju profili: 1

Citas funkcijas

- Automātiska skalošana un atkalīkošanas vadība
- Gusto perfetto
- Strāvas slēdža poga ON / OFF (Iesl./izsl.)
- Ātras sildīšanas boilers
- Noņemams uzliešanas mezgls

Daudzveidība

- Dzērieni: Espresso, Kafija, Americano, Espresso Double, Ristretto, Karsts ūdens, Cappuccino, Latte Macchiato, Piena putas, Café au Lait, Espresso Macchiato
- Kafijas pulvera opcija
- Dubultā tasīte
- Piens, dubultā tasīte: Nē