


**Saeco PicoBaristo
Deluxe
Автоматична
кафемашина**

- 13 напитки
- Вградена първокласна кана за мляко
- Предна част с цвят Piano Black
- 12-степенна регулируема мелачка



SM5570/10

Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви

13 напитки, приготвени от компактна машина

От силно ристрето до идеално капучино – задоволете изискванията си и се насладете на 13 напитки с възможност за персонализиране. Лесно регулирайте силата и обема на кафето, количеството млечна пяна, температурата и предварителното варене.

Бариста кафета по ваша команда

- 4 потребителски профила: най-лесният начин за съхранение на рецепти
- Капучино и лате макиато само с едно докосване с каната за мляко
- Променете дължината, 5 степени сила на аромата и 12-те нива на мелачките
- 12 различни напитки с кафе на ваше разположение

Превъзходен вкус отново и отново

- 20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
- Saeco извлича най-доброто от вашите свежи зърна кафе
- Високопроизводителен бързозагряващ термоблок за вода
- Перфектна млечна пяна благодарение на технологията Latte Perfetto

Безпроблемно почистване и поддръжка

- Включва AquaClean за до 5000* чаши без премахване на котлен камък
- Чисти остатъците от мляко след всяко използване с функция за почистване на мляко
- Вътрешният блок за приготвяне е лесен за премахване и изплакване за секунди
- Система за почистване и поддръжка с три щраквания

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Автоматична кафемашина

13 напитки Вградена първокласна кана за мляко, Предна част с цвят Piano Black, 12-степенна регулируема мелачка


Акценти

100% керамични мелачки



Нашите мелачки са направени от високотехнологична керамика: изключително твърда и прецизна. Пресните зърна се смилат нежно без опасност от прегряване, извличайки най-добрите аромати, което осигурява кафе с превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.

Филтър AquaClean



AquaClean

AquaClean е нашият патентован воден филтър, предназначен да подобри качеството на вашето кафе чрез пречистване на водата. Също така предотвратява натрупването на котлен камък във водния кръг на вашата кафемашина: правете до 5000* чаши без отстраняване на котлен камък, като редовно сменяте филтъра.

4 потребителски профила с възможност за персонализиране



Любимите на всички настройки с възможност за персонализиране могат да се

съхраняват в до 4 потребителски профила чрез удобния дисплей.

Персонализирайте кафето си



Тази супер автоматична машина предлага изобилие от опции да персонализирате напитките според вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и запаметите силата, дължината, температурата и вкуса за всяка напитка. Откривайте, експериментирайте и измисляйте всяка една напитка!

Вградена кана за мляко



Наслаждавайте се на супер гъсто капучино и лате макиато с идеална температура по възможно най-лесния начин. Просто налейте мляко в каната и изберете предпочитаната си напитка. Дали това е капучино или мляко на пяна, напитката ви ще бъде сервирана за секунди с поток без разплискване при идеална температура.

SM5570/10

Извлекете максимума от вашите зърна



Тествани от Centro Studi Assaggiatori в Италия: италианските изпитатели потвърждават, че нашите супер автоматични машини Saeco извличат желаното качество от всеки тип зърна.

Термоблок



Идеалното кафе изисква идеална температура. Нашият високопроизводителен термоблок е изработен от лек алуминий и корпус от неръждаема стомана, който загрява бързо до правилната висока температура.

Автоматична кафемашина

13 напитки Вградена първокласна кана за мляко, Предна част с цвят Piano Black, 12-степенна регулируема мелачка

SM5570/10

Спецификации

Персонализиране

- Настройки на силата на аромата: 5
- Дължина на кафе и мляко: Регулируема
- Настройки на мелачката: 12
- Контрол на аромата при предварително приготвяне
- Настройки за температурата: 3
- Потребителски профили: 4

Общи спецификации

- Млечно решение: Вградена кана за мляко, Бързо почистване на каната за мляко
- Тип кана: Първокласна кана
- Специални функции: Опция за смляно кафе
- Тип дисплей: LCD
- Лесно почистване и поддръжка: Съвместим с филтър AquaClean
- Персонализиране според напитката: Регулируема сила на кафето, Регулируем обем според чашата, Регулируема температура
- Лесна употреба и комфорт: Регулируем улей за изливане

Други функции

- Автоматично изплакване и направлявано декалциране
- Gusto perfetto
- Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
- Нагревател с бързо загряване
- Подвижен блок за приготвяне

Технически данни

- Капацитет на каната за мляко: 0,5 л
- Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши
- Обем на воден резервоар: 1,8 л
- Вместимост за кафе на зърна: 250 гр
- Дължина на кабела: >100 см
- Страна на произход: Румъния

- Съвместимост на филтъра: AquaClean
- Честота: 50 Hz
- Макс. височина на чашата: 163 мм
- Размери на продукта: 221 x 340 x 430 мм
- Напрежение: 230 V
- Контейнер за отпадъци: Достъп отпред
- Воден резервоар: Достъп от върха
- Тегло на продукта: 8,7 кг

Разновидност

- Опция за мляно кафе
- Двойна чаша
- Двойна чаша мляко: Не
- Напитки: Еспресо, Кафе, Американско, Двойно еспресо, Ристрето, Крема кафе, Гореща вода, Дълго еспресо, Капучино, Лате макиато, Разпенено мляко, Café au Lait, Еспресо макиато, Меланж

Акcesoари

- Приложено: Мерителна лъжица, Тестова лента за твърдост на водата, Четка за почистване, Смазване на блока за приготвяне, Филтър AquaClean

Дизайн

- Цвят: Черно, Цвят Piano Black

Дизайн

- Материал на основното тяло: ABS пластмаса

Сервиз

- 2 години международна гаранция

Устойчивост

- Енергиен етикет: Клас А
- Потребление на енергия в режим на готовност: < 0,5 W

Дата на издаване
2019-07-22

Версия: 16.2.1

EAN: 08 71010 38396 99

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Реалният номер на чашите зависи от избраните варианти на кафето и начините на изплакване и почистване