


## Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматическая кофемашин

- Встроенный премиальный кувшин
- Глянцевая черная передняя панель
- Регулируемая кофемолка, 12 степеней



SM5570/10

Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

Компактная кофемашин готовит 12 разновидностей кофе

От крепкого ристретто до идеального капучино — оцените разнообразие вкусов и готовьте любой из 12 напитков с возможностью полной индивидуальной настройки. Вы можете легко регулировать крепость и объем кофе, количество молочной пены, температуру и параметры предварительного заваривания.

### Профессиональное приготовление кофе по вашей команде

- 12 кофейных напитков — легко!
- 4 профиля пользователя: самый простой способ сохранить свои рецепты
- Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину
- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 12 степеней помола

### Изумительный вкус каждой порции

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Saeco извлекает превосходный вкус свежих зерен до последней капли
- Высокоэффективный термоблок быстро нагревает воду
- Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

### Простая очистка и удобное обслуживание

- Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек\*, не выполняя очистку от накипи
- Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

## Автоматическая кофемашина

12 функций Встроенный премиальный кувшин, Глянцевая черная передняя панель, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

# Особенности

### 12 разных кофейных напитков



Насладитесь разнообразием напитков: от эспрессо и капучино до других разновидностей, например американо. Вы сможете приготовить кофе на любой вкус.

### Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

### Фильтр для воды AquaClean



## AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек\* кофе без очистки кофемашины от накипи.

### 4 настраиваемых профиля пользователя



Индивидуальные настройки и стандартные рецепты можно сохранять в 4 профилях с помощью удобного дисплея.

### Готовьте кофе по своему вкусу



Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

### Встроенный кувшин для молока



Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при

SM5570/10

идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.

**Вкус каждого зерна полностью раскрывается**



Тестирование, проведенное итальянским центром дегустаторов Italy's Centro Studi Assaggiatori, подтверждает, что в автоматических кофемашинах Saeco у каждого типа зерен проявляются лучшие особенности.

### Термоблок



Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до нужной температуры.

**Автоматическая кофемашина**

12 функций Встроенный премиальный кувшин, Глянцевая черная передняя панель, Регулируемая кофе-молка, 12 степеней

# Характеристики

**Персональные настройки**

- Настройки уровня крепости: 5
- Объем кофе и молока: Регулируемый
- Степени помола: 12
- Регулировка крепости перед приготовлением: Да
- Настройки температуры: 3
- Профили пользователя: 4

**Общие характеристики**

- Молочное решение: Встроенный кувшин для молока, Быстрая очистка от остатков молока
- Тип кувшина: Премиальный молочный кувшин
- Особые функции: Функция для молотого кофе
- Тип дисплея: ЖК
- Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean
- Настраиваемые характеристики для каждого напитка: Регулировка уровня крепости кофе, Регулировка объема напитка, Регулируемая температура
- Удобное и простое использование: Регулируемый носик

**Другие возможности**

- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да
- Gusto perfetto: Да
- Основной переключатель ON/OFF: Да
- Быстрый нагрев бойлера: Да
- Съемная варочная группа: Да

**Технические характеристики**

- Емкость кувшина для молока: 0,5 л
- Емкость контейнера для отходов: 15 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
- Емкость для зерен: 250 г
- Длина шнура: > 100 см
- Страна изготовления: Румыния

- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Частота: 50 Гц
- Высота чашки (макс.): 163 миллиметра
- Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра
- напряжение: 230 В
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с верхней панели
- Вес изделия: 8,7 кг

**Разнообразные функции**

- Приготовление молотого кофе: Да
- Двойная порция: Да
- Двойная порция молочного напитка: Нет
- Напитки: Эспрессо, Кофе, Американо, Двойной эспрессо, Ристретто, Кофе Сгемта, Горячая вода, Эспрессо лунго, Капучино, Латте макиато, Молочная пена, Кофе с молоком, Эспрессо макиато, Меланж

**Аксессуары**

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Щеточка для чистки, Смазка для варочной группы, Фильтр для воды AquaClean

**Дизайн**

- цвет: Черный, Piano Black

**Отделка**

- Материал основного корпуса: Пластик ABS

**Обслуживание**

- Гарантия 2 года: Да

**Забота об окружающей среде**

- Маркировка энергоэффективности: Класс А
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт