


## Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматическая кофемолочная машина

- Встроенный премиальный кувшин
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Регулируемая кофемолка, 12 степеней



SM5573/10

# Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато

### Удобство использования

- Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек\*, не выполняя очистку от накипи
- Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства
- Герметичный контейнер для зерен позволяет дольше сохранять их свежесть
- Функция Quick Milk Clean очищает носик подачи молока горячей водой

### Кофе высокого качества

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли
- Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности
- LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

### Индивидуальная настройка

- 12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки
- 4 профиля: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления
- Современный сенсорный дисплей со значками для быстрого выбора напитка

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Автоматическая кофемашина

13 видов кофе Встроенный премиальный кувшин, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

# Особенности

### Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

### Соответствие стандартам



Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)


### Высокопроизводительный бойлер



Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей

стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.

### Фильтр AquaClean



## AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек\* кофе без очистки кофемашины от накипи.

### LattePerfetto



LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

### Съемная варочная группа



Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства. Вы также можете

SM5573/10

запускать программу автоматической очистки варочной группы в кофемашинах Saeco с нашим чистящим средством в таблетках.

### 12 самых известных рецептов кофе в мире



Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато.

### 4 пользовательских профиля



На удобном дисплее имеется 4 профиля для сохранения любимых настроек приготовления.

### Сенсорный дисплей со значками

Доступ к 7 вариантам кофе одним касанием и пользовательские профили для удобства использования. Создайте идеальный кофе, настроив ряд параметров — крепость, объем, температуру, вкус и др.

### Герметичный контейнер для зерен

Герметичный контейнер для зерен позволяет дольше сохранять их свежесть

## Автоматическая кофемашина

13 видов кофе Встроенный премиальный кувшин, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

# Характеристики

### Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Щеточка для чистки, Смазка для варочной группы, Фильтр для воды AquaClean

### Отделка

- Материал основного корпуса: Пластик ABS

### Общие характеристики

- Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе: Регулировка уровня крепости кофе, Регулировка объема кофе, Регулируемая температура
- Тип кувшина: Премиальный молочный кувшин
- Тип дисплея: ЖК
- Молочное решение: Встроенный кувшин для молока, Быстрая очистка от остатков молока
- Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean
- Удобное и простое использование: Съёмный носик
- Особые функции: Приготовление молотого кофе

### Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да

### Забота об окружающей среде

- Маркировка энергоэффективности: Класс А
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

### Технические характеристики

- Емкость кувшина для молока: 0,5 л
- Емкость контейнера для отходов: 15 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
- Частота: 50 Гц
- Высота чашки (макс.): 163 миллиметра
- напряжение: 230 В

- Емкость для зерен: 250 г
- Длина шнура: > 100 см
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с верхней панели
- Вес изделия: 9,1 кг
- Страна изготовления: Румыния

### Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 5
- Объем кофе и молока: Регулируемый
- Степени помола: 12
- Регулировка крепости перед приготовлением: Да
- Настройки температуры: 3
- Профили пользователя: 4

### Другие возможности

- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да
- Gusto perfetto: Да
- Основной переключатель ON/OFF: Да
- Быстрый нагрев бойлера: Да
- Съёмная варочная группа: Да

### Разнообразные функции

- Кофе и другие напитки: Эспрессо, Кофе,Americano, Двойной эспрессо, Ристретто, Кофе Crema, Горячая вода, Эспрессо лунго, Капучино, Латте макиато, Молочная пена, Café au Lait, Эспрессо макиато, Меланж
- Приготовление молотого кофе: Да
- Двойная порция: Да
- Двойная порция молочного напитка: Нет

### Дизайн

- цвет: Нержавеющая сталь с черным