

Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматическая кофемашинка

- Встроенный премиальный кувшин
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Регулируемая кофемолка, 12 степеней



SM5573/10

Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

Компактная кофемашинка готовит 12 разновидностей кофе

От крепкого ристретто до идеального капучино — оцените разнообразие вкусов и готовьте любой из 12 напитков с возможностью полной индивидуальной настройки. Вы можете легко регулировать крепость и объем кофе, количество молочной пены, температуру и параметры предварительного заваривания.

Профессиональное приготовление кофе по вашей команде

- 12 кофейных напитков — легко!
- 4 профиля пользователя: самый простой способ сохранить свои рецепты
- Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину
- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 12 степеней помола

Изумительный вкус каждой порции

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Saeco извлекает превосходный вкус свежих зерен до последней капли
- Высокоэффективный термоблок быстро нагревает воду
- Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

Простая очистка и удобное обслуживание

- Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи
- Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Автоматическая кофемашина
12 функций Встроенный премиальный кувшин, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

SM5573/10

Особенности

12 разных кофейных напитков




Насладитесь разнообразием напитков: от эспрессо и капучино до других разновидностей, например американо. Вы сможете приготовить кофе на любой вкус.

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Фильтр для воды AquaClean



AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

4 настраиваемых профиля пользователя



Индивидуальные настройки и стандартные рецепты можно сохранять в 4 профилях с помощью удобного дисплея.

Готовьте кофе по своему вкусу



Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Встроенный кувшин для молока



Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при

идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.

Вкус каждого зерна полностью раскрывается



Тестирование, проведенное итальянским центром дегустаторов Italy's Centro Studi Assaggiatori, подтверждает, что в автоматических кофемашинах Saeco у каждого типа зерен проявляются лучшие особенности.

Термоблок



Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до нужной температуры.

Автоматическая кофемашина

12 функций Встроенный премиальный кувшин, Передняя панель из нержавеющей стали, Регулируемая кофемолка, 12 степеней

Характеристики

Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 5
- Объем кофе и молока: Регулируемый
- Степени помола: 12
- Регулировка крепости перед приготовлением: Да
- Настройки температуры: 3
- Профили пользователя: 4

Общие характеристики

- Молочное решение: Встроенный кувшин для молока, Быстрая очистка от остатков молока
- Тип кувшина: Премиальный молочный кувшин
- Особые функции: Функция для молотого кофе
- Тип дисплея: ЖК
- Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean
- Настраиваемые характеристики для каждого напитка: Регулировка уровня крепости кофе, Регулировка объема напитка, Регулируемая температура
- Удобное и простое использование: Регулируемый носик

Другие возможности

- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да
- Gusto perfetto: Да
- Основной переключатель ON/OFF: Да
- Быстрый нагрев бойлера: Да
- Съёмная варочная группа: Да

Технические характеристики

- Емкость кувшина для молока: 0,5 л
- Емкость контейнера для отходов: 15 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
- Емкость для зерен: 250 г
- Длина шнура: > 100 см
- Страна изготовления: Румыния

- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Частота: 50 Гц
- Высота чашки (макс.): 163 миллиметра
- Габариты изделия: 221 x 340 x 430 миллиметра
- напряжение: 230 В
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с верхней панели
- Вес изделия: 9,1 кг

Разнообразные функции

- Приготовление молотого кофе: Да
- Двойная порция: Да
- Двойная порция молочного напитка: Нет
- Напитки: Эспрессо, Кофе, Американо, Двойной эспрессо, Ристретто, Кофе Сгемта, Горячая вода, Эспрессо лунго, Капучино, Латте макиато, Молочная пена, Кофе с молоком, Эспрессо макиато, Меланж

Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Щеточка для чистки, Смазка для варочной группы, Фильтр для воды AquaClean

Дизайн

- цвет: Нержавеющая сталь с черным

Отделка

- Материал основного корпуса: Пластик ABS

Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

- Маркировка энергоэффективности: Класс А
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт