



### Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

- 12 функций
- Система Latteduo
- PianoBlack
- Регулируемая кофемолка, 12 степеней



SM7580/00

Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

Готовьте 12 видов напитков прямо у себя дома

От крепкого ристретто до идеального капучино — оцените разнообразие вкусов и готовьте любой из 12 напитков с возможностью полной индивидуальной настройки. Вы можете легко регулировать крепость и объем кофе, количество молочной пены, температуру и параметры предварительного заваривания.

#### Профессиональное приготовление кофе по вашей команде

- 12 разных кофейных напитков
- Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 12 степеней помола
- Готовит 2 чашки кофе за один подход — даже капучино
- 6 профилей: самый простой способ сохранить свои рецепты

#### Изумительный вкус каждой порции

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами
- Saeco извлекает превосходный вкус свежих зерен до последней капли
- Превосходная молочная пена благодаря нашей технологии Latte Perfetto
- Высокоэффективный термоблок быстро нагревает воду

#### Простая очистка и удобное обслуживание

- Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек\*, не выполняя очистку от накипи
- Высокая гигиеничность системы подачи молока благодаря функции очистки паром
- Варочную группу внутри прибора можно легко извлечь и промыть за несколько секунд

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Особенности

### Выбор из 12 кофейных напитков



Насладитесь разнообразием напитков: от эспрессо и капучино до других разновидностей, например американо. Вы сможете приготовить кофе на любой вкус.

### Готовьте кофе по своему вкусу




Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

### Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

### Фильтр для воды AquaClean



## AquaClean

Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек\* кофе без очистки кофемашины от накипи.

### Автоматическая очистка системы подачи молока



Функция HygieSteam по вашей команде очистит паром все части системы: от носика до трубок подачи молока. Кроме того, после каждого цикла приготовления напитка с молоком Saeco Xelsis автоматически очищает систему подачи молока с помощью струи пара, чтобы прибор был снова готов к использованию.

### 6 настраиваемых профилей



Как индивидуальные настройки, так и рецепты напитков, которые нравятся всем,

можно сохранять в 6 профилях с помощью цветного сенсорного дисплея.

### Функция LatteDuo



Готовьте одну или две порции любимого кофе, включая капучино и латте макиато, всего одним нажатием.

### Полностью съемная варочная группа



Варочную группу можно легко извлечь из прибора и очистить под струей воды за несколько секунд. Благодаря этому Saeco Xelsis будет всегда готовить превосходный кофе.



### Награда iF за дизайн

Награда iF за дизайн — одна из наиболее престижных международных наград Линейка Saeco

заслуженно получила премию iF за дизайн в 2018 году, ведь с 1953 года она является эталоном качества и символом доверия потребителей. Эта престижная награда присуждается ежегодно старейшей в мире независимой организацией iF International Forum Design GmbH в Ганновере (Германия).

# Характеристики

## Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Щеточка для чистки, Смазка для варочной группы, Контейнер для молока, Фильтр для воды AquaClean

## Общие характеристики

- Настраиваемые характеристики для каждого напитка: Регулировка уровня крепости кофе, Регулировка объема напитка, Регулируемая температура, Профили пользователя, Регулируемый вкус кофе
- Настройки помола: 12
- Количество пользователей: 6
- Тип бойлера: Бойлер из нержавеющей стали
- Тип кувшина: Контейнер для молока
- Тип дисплея: ЖК
- Регулируемый по высоте носик: 75–148 миллиметра
- Молочное решение: Технология Latte Perfetto
- Простая очистка и обслуживание: Совместимость с фильтром AquaClean, Автоматическая очистка кувшина
- Особые функции: Функция для молотого кофе

## Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да

## Забота об окружающей среде

- Маркировка энергоэффективности: Класс А
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт

## Технические характеристики

- Емкость кувшина для молока: 0,6 л
- Емкость контейнера для отходов: 14 порций

- Вместительный резервуар для воды: 1,7 л
- Емкость для зерен: 450 г
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с передней панели
- Страна изготовления: Италия
- Емкость поддона для капель: 500 мл

## Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 5
- Объем кофе и молока: Регулируемый
- Степени помола: 12
- Регулировка крепости перед приготовлением: Да
- Настройки температуры: 3
- Профили пользователя: 6

## Другие возможности

- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да
- Основной переключатель ON/OFF: Да
- Быстрый нагрев бойлера: Да
- Съёмная варочная группа: Да
- Резервуар для воды со светодиодной подсветкой: Да
- Функция подогрева молока: Да

## Дизайн

- цвет: Piano Black

## Вес и габариты

- Размеры изделия (Ш x Г x В): 283 x 489 x 393 миллиметра

## Отделка

- Материал основного корпуса: АБС-пластик