



**Saeco Xelsis**  
Machine espresso  
Super Automatique

- 12 variétés
- Système LatteDuo
- Argent
- Broyeur réglable sur 12 niveaux



**SM7581/00**

Un café exquis, facilement élaboré à votre goût

Dégustez 12 boissons sur mesure, en toute simplicité

Qu'il s'agisse d'un ristretto intense ou d'un excellent cappuccino, les 12 boissons entièrement personnalisables proposées satisferont vos envies. Réglez facilement l'intensité du café et son volume, la quantité de mousse de lait, la température et la pré-infusion en toute simplicité.

**Des cafés de Barista à votre disposition**

- 12 spécialités de café différentes
- Longueur réglable, 5 intensités et 12 réglages du broyeur
- 6 profils utilisateur : le moyen le plus simple d'enregistrer vos recettes
- Prépare 2 tasses de café à la fois, y compris les cappuccinos

**Un goût exceptionnel, jour après jour**

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Saeco extrait le meilleur de vos grains de café
- Une excellente mousse de lait grâce à notre technologie Latte Perfetto
- Chaudière Thermobloc à chauffe rapide haute performance

**Nettoyage et entretien en toute simplicité**

- Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000\* tasses sans détartrage
- L'hygiène de la carafe à lait est prouvée grâce au nettoyage à la vapeur
- Groupe café facile à retirer et à rincer en quelques secondes
- Système de nettoyage et d'entretien en trois clics

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Points forts

### 12 spécialités de café possibles



Profitez d'un grand choix de boissons, de l'espresso et du cappuccino jusqu'à des spécialités telles que l'americano. Donnez à chacun la boisson qu'il préfère.

### Personnalisez vos cafés



Cette machine Super Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

### Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

### Filtre AquaClean



## AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000\* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

### Nettoyage automatique de la carafe à lait



La fonction HygieSteam nettoie l'ensemble du circuit de lait à la vapeur, depuis le bec verseur jusqu'aux tubes d'aspiration du lait, à votre commande. En outre, à chaque fois que vous préparez une boisson contenant du lait, la Saeco Xelsis nettoie automatiquement la carafe à lait en envoyant un jet de vapeur pure qui la rend propre et prête à l'emploi pour votre prochaine boisson.

### 6 profils utilisateur personnalisables



L'écran tactile en couleur vous permet d'enregistrer directement les boissons

préférées et les paramètres personnalisés de tous dans les 6 profils utilisateur.

### Fonction LatteDuo



Préparez vos spécialités de café préférées, y compris des cappuccinos et lattes macchiatos dans une ou deux tasses, à la simple pression d'un bouton.

### Groupe café entièrement amovible



Le groupe café est facile à retirer et se rince en quelques secondes. Ainsi, le cœur de votre Saeco Xelsis est toujours prêt à préparer un café d'excellente qualité.



### IF Design Award

L'iF DESIGN AWARD est l'un des plus grands et prestigieux concours de design dans le monde.

Saeco a remporté le prix IF

Design Award 2018. Ce prix prestigieux est décerné tous les ans par l'iF International Forum Design GmbH à Hanovre (Allemagne). Il s'agit du plus ancien des organismes indépendants de design au monde qui récompense depuis 1953 l'excellence, la qualité et la fiabilité des produits.

# Caractéristiques

## Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Brossette de nettoyage, Graisse pour le groupe café, Carafe à lait, Filtre AquaClean

## Caractéristiques générales

- Personnalisation de la boisson: Intensité du café réglable, Volume de tasse réglable, Température réglable, Profils utilisateur, Goût du café personnalisable
- Réglages du broyeur: 12
- Nombre de profils utilisateur: 6
- Type de chaudière: Chaudière en inox
- Type de carafe: Carafe à lait
- Type d'affichage: LCD
- Hauteur du bec verseur ajustable: 75-148 millimètre
- Solution « lait »: Technologie Latte Perfetto
- Fonctions spéciales: Option café moulu

## Entretien

- Deux ans de garantie internationale

## Développement durable

- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - en veille: < 0,5 W

## Spécificités techniques

- Capacité de la carafe à lait: 0,6 l
- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l
- Capacité du bac à grains: 450 g

- Compatibilité filtre: AquaClean
- Bac à marcs: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Pays d'origine: Italie
- Capacité du bac d'égouttement: 500 ml

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Sélecteur d'intensité préalable
- Réglages de température: 3
- Profils utilisateur: 6

## Autres fonctionnalités

- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide
- Groupe café amovible
- Réservoir d'eau illuminé par LED
- Fonction lait chaud

## Design

- Couleur: Noire, Argent

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 283 x 489 x 393 millimètre

## Finition

- Matériau du corps de l'appareil: ABS